

Scheda tecnica dati

Unità di collegamento modulare

Cod. art.: 50114369

MA 100



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



Dati tecnici

Dati di base

Serie	MA 100
Idoneo per	BCL 300i
	BCL 301i

Dati elettrici

Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U _B	18 ... 30 V, CC

Interfaccia

Tipo	RS 232, RS 485
------	----------------

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
Collegamento 1	
Funzione	Alimentazione di tensione
	BUS IN
	BUS OUT
	Collegamento con il dispositivo
	Interfaccia dati
	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	19 poli

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	380 g
Colore dell'alloggiamento	Rosso

Certificazioni

Grado di protezione	IP 54
Classe di protezione	III
Omologazioni	c UL US

Classificazione

Voce tariffaria doganale	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	BUS IN
	BUS OUT
	Collegamento con il dispositivo
	Interfaccia dati
	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	19 poli

Morsetto

Assegnazione

1	FE
2	FE
3	GNDIN
4	GNDIN
5	VIN
6	VIN
7	GNDIN
8	SWIN 1
9	VIN
10	GNDIN
11	SWOUT 1

Collegamento elettrico

Morsetto	Assegnazione
12	CTS / RX+
13	RxD/RX-
14	GND ISO
15	RS 485B/TXD/TX-
16	RS 485A/RTS/TX+
17	GND ISO
18	RS 485 B
19	RS 485 A

Accessori

Sistemi di connessione - Adattatori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50110240	KB 500-3000-Y	Cavo adattatore	Idoneo per interfaccia: RS 485 Lunghezza cavo: 3.000 mm

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.