

## Scheda tecnica dati

### Adattatore

Cod. art.: 50110650

KD 01-5-BA-PWR

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Corrente nominale di funzionamento	4.000 mA
Tensione nominale (DIN EN 60664-1)	125 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (DIN EN 60664-1)	1.500 V

### Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
------------------------	------------

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Pres a jack
----------------------	-------------

#### Proprietà del cavo

AWG	18
-----	----

### Dati meccanici

Apertura della chiave	18 mm
Peso netto	29 g
Cicli di innesto, max.	> 50
Passaggio del cavo	4 ... 6 mm

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Pres a jack
----------------------	-------------

## Accessori

### Alimentatori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50110748 *	NT 24-24W	Alimentatore	Tipo di alimentatore: Alimentatore a spina Uscita: 24 V CC, 1 A Ingresso: 110..240 V CA, 50..60 Hz

\* Accessori necessari, ordinare separatamente

## Accessori

### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.