

## Folha de dados técnicos



### Cabo de ligação

N.º do art.: 50103621

KB 031-1000

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Dados básicos

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Aplicação               | Resistente a produtos químicos |
| Adequado para interface | RS 232                         |
|                         | RS 485                         |

### Dados elétricos

#### Dados de desempenho

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tensão de operação | 30 V CA/CC |
|--------------------|------------|

### Conexão

#### Conexão 1

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tipo de conexão       | Sub-D    |
| Conector redondo, LED | Não      |
| Tipo                  | female   |
| Número de polos       | 15 polos |
| Versão                | Axial    |

#### Conexão 2

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tipo de conexão | JST ZHR  |
| Número de polos | 16 polos |

#### Características dos cabos

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Cor da bainha                            | Preto                               |
| Blindado                                 | Sim                                 |
| Versão do cabo                           | Cabo de conexão (aberto de um lado) |
| Diâmetro do cabo (exterior)              | 8,1 mm                              |
| Comprimento do cabo                      | 1.000 mm                            |
| Material da bainha                       | PVC                                 |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não                                 |

### Dados mecânicos

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 157 g |
|--------------|-------|

### Operação e indicação

### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27279218 |
| ECLASS 9.0                | 27060311 |
| ECLASS 10.0               | 27060311 |
| ECLASS 11.0               | 27060311 |
| ECLASS 12.0               | 27060311 |
| ECLASS 13.0               | 27060311 |
| ECLASS 14.0               | 27060311 |
| ECLASS 15.0               | 27060311 |
| ECLASS 16.0               | 27060311 |
| ETIM 5.0                  | EC001855 |
| ETIM 6.0                  | EC001855 |
| ETIM 7.0                  | EC001855 |
| ETIM 8.0                  | EC001855 |
| ETIM 9.0                  | EC001855 |
| ETIM 10.0                 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08              | 26121604 |

## Conexão elétrica

### Conexão 1

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tipo de conexão       | Sub-D    |
| Conector redondo, LED | Não      |
| Tipo                  | female   |
| Número de polos       | 15 polos |
| Versão                | Axial    |

### Conexão 2

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tipo de conexão | JST ZHR  |
| Número de polos | 16 polos |