

## Scheda tecnica dati

### Kit supporto

Cod. art.: 560340

BT-SET-240BC

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Idoneo per il gruppo di prodotti</b> | Fotocellule di sicurezza                                          |
| <b>Idoneo per</b>                       | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300 |

### Dati meccanici

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Peso netto</b>                           | 371 g               |
| <b>Tipo di fissaggio, lato impianto</b>     | Fissaggio passante  |
| <b>Tipo di fissaggio, lato dispositivo</b>  | Serrabile           |
| <b>Tipo di elemento di fissaggio</b>        | Orientabile di 240° |
| <b>Materiale dell'elemento di fissaggio</b> | Metallo             |
| <b>Smorzamento delle vibrazioni</b>         | No                  |


### Classificazione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Voce tariffaria doganale</b> | 73269098 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC003015 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri


### Supporto girevole BT-SET-240B



a Vite M6


## Disegni quotati

### Supporto girevole BT-SET-240C




## Disegni quotati

### Misure di montaggio



- a Distanza tra i raggi
- b Asse orientabile
- c Variante di fissaggio alternativa

### Varianti di fissaggio



## Disegni quotati

### Varianti di fissaggio

