

Folha de dados técnicos

Dispositivo de programação

N.º do art.: 50124709

PA1/XTSX-M12

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Diagramas de conexão
- Acessórios



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	HTU418B
	HTU430B
	LCAM 308

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	30 mm x 30 mm x 71 mm
Peso líquido	72 g
Cor da carcaça	Preto

Operação e indicação

Elementos de comando	Botão de teach
----------------------	----------------

Classificação

Número da pauta aduaneira	90329000
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ECLASS 16.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418
ETIM 10.0	EC001418
UNSPSC 26.08	32151707

Conexão elétrica


Conexão 1

Função	Conexão com o dispositivo
	Entrada de teach
Tipo de conexão	Conector redondo
Comprimento do cabo	300 mm
Cor do cabo	Preto
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Plástico
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 2



Função	Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Diagramas de conexão



Acessórios

Tecnologia de conexão - Cabos de ligação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50116738 *	K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC	Cabo de ligação	Aplicação: Resistente a produtos químicos Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 4 polos Conexão 2: Conector redondo, M8, Axial, male, 4 polos Blindado: Não Comprimento do cabo: 300 mm Material da bainha: PVC
	50107276 *	K-DS M8A-M12A-4P-0,3m-PVC	Cabo de ligação	Aplicação: Resistente a produtos químicos Conexão 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 4 polos Conexão 2: Conector redondo, M12, Axial, male, Código A, 4 polos Blindado: Não Comprimento do cabo: 300 mm Material da bainha: PVC

* Acessórios necessários (pedir em separado)

Nota



↳ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.