

Teknik veri sayfası
Güç besleme ünitesi
Ürün no.: 50110748
NT 24-24W

İçerik

- Teknik veriler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Elektrik verileri

Tür	Konnektör güç besleme ünitesi
Çıkış	24 V DC, 1 A
Giriş	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	34 mm x 80 mm x 100 mm
Net ağırlık	138 g

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85442000
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Aksesuarlar

Bağlantı tekniği - adaptör

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132255	D M12A-12P-PWR	Adaptör	Bağlantı sayısı: 2 Adet Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Bağlantı 2: Jack soket
	50143031	D PL-M12-5A-PWR	Adaptör	Bağlantı sayısı: 2 Adet Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, L kodlu, 5 kutuplu Bağlantı 2: Jack soket
	50110650	KD 01-5-BA-PWR	Adaptör	Bağlantı sayısı: 2 Adet Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Bağlantı 2: Jack soket
	50110649	KD 01-8-BA-PWR	Adaptör	Bağlantı sayısı: 2 Adet Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Bağlantı 2: Jack soket

Aksesuarlar

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.