

## 기술 데이터 시트

### 미러 칼럼

품목 번호: 549796

UMC-1603-S2

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 시리즈         | UMC                           |
| 개별 미러 개수    | 3 개수                          |
| 포함됨         | 바닥 설치용 고정세트                   |
| 적합한 적용 대상:  | 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300 |
| 타입, 칼럼 및 미러 | 멀티 라이트빔 안전센서용 편향 미러 포스트       |

기능

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 기능 | 간편 미러 높이 조정                  |
|    | 간편 축 조정                      |
|    | 전체 3축에서 정확한 개별 미러 조정         |
|    | 조정 가능, 3 방향                  |
|    | 특수 스프링 유닛을 통한 기계적 충격 후 자동 복구 |

기술 데이터

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 160 mm x 1,660 mm x 149 mm |
| 하우징 재료           | 금속                         |
|                  | 플라스틱                       |
| 금속 하우징           | 알루미늄                       |
| 순중량              | 6,230 g                    |
| 하우징 색상           | 황색, RAL 1021               |
|                  | 흑색, RAL 9005               |
| 고정 방식            | 바닥 고정                      |
|                  | 설치판                        |
| 기계식 리셋 기능        | 예                          |
| 발발침대를 제외한 칼럼 높이  | 1,600 mm                   |
| 액세서리 외부 설치       | 후방                         |
| 개별 미러의 중심간 거리    | 400 mm                     |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 76042990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0   | 27279207 |
| ECLASS 9.0   | 27273605 |
| ECLASS 10.0  | 27273605 |
| ECLASS 11.0  | 27273605 |
| ECLASS 12.0  | 27273605 |
| ECLASS 13.0  | 27273605 |
| ECLASS 14.0  | 27273605 |
| ECLASS 15.0  | 27273605 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |
| ETIM 10.0    | EC002467 |

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

