

Technisch gegevensblad Programmeerapparaat

Art.-nr.: 50124709

PA1/XTSX-M12

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	HTU418B
	HTU430B
	LCAM 308

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	30 mm x 30 mm x 71 mm
Nettogewicht	72 g
Kleur behuizing	zwart

Bediening en display

Bedieningselementen	Teach-knop
---------------------	------------

Classificatie

Douanetarifnummer	90329000
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ECLASS 16.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418
ETIM 10.0	EC001418
UNSPSC 26.08	32151707

Elektrische aansluiting


Aansluiting 1

Functie	Teach-ingang
	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Ronde stekker
Kabellengte	300 mm
Kabelkleur	zwart
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Kunststof
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 2

Functie	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Bedradingsschema's



Toebehoren

Aansluittechniek - verbindingskabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50116738 *	K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC	Verbindingskabel	Toepassing: Chemicaliënbestendig Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 4 -polig Aansluiting 2: Ronde stekker, M8, axiaal, male, 4 -polig Afgeschermd: Nee Kabellengte: 300 mm Materiaal mantel: PVC
	50107276 *	K-DS M8A-M12A-4P-0,3m-PVC	Verbindingskabel	Toepassing: Chemicaliënbestendig Aansluiting 1: Ronde stekker, M8, axiaal, female, 4 -polig Aansluiting 2: Ronde stekker, M12, axiaal, male, A-gecodeerd, 4 -polig Afgeschermd: Nee Kabellengte: 300 mm Materiaal mantel: PVC

* Benodigde accessoires, apart bestellen

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.