

Teknik veri sayfası

Host alıcı bitişı

Ürün no.: 426127

AC-MLC-HR-END

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	MLC 520 Host versiyonları için hizalama ve doğrultma yardımı
Bunlar için uygundur:	MLC 520 Host alıcı emniyet ışık perdeleri

Bağlantı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	48 g
-------------	------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Uyarılar

İKAZ!



Yetersiz emniyet mesafesi nedeniyle yaralanma tehlikesi

- ⚠ Bir konuk cihazın bağlanması ile tepki süresi artar. Bu nedenden ötürü daha fazla bir emniyet mesafesi hesaba dahil edilmelidir.
- ⚠ Buna yönelik olarak bağlantı ve çalıştırma talimatları içerisindeki emniyet mesafesinin hesabını dikkate alınız.

İKAZ!



Eksik korumanın gerisinde kalma nedeniyle yaralanma tehlikesi

- ⚠ Konektör fişinin kullanımı sırasında uygun araçlarla, emniyet ışık perdesinin arkadan geçilmesinin mümkün olmamasını sağlayın.

Uyarılar

İKAZ!



Makinenin öngörülemez tutumu nedeniyle yaralanma tehlikesi

- Emniyet ekipmanının her değişikliği, makinede öngörülemez bir tutuma neden olabilir.
- Her değişiklik sonrasında emniyet ekipmanı bir uzman personelle kontrol edin.

UYARI



- MLC 520 Host bağlantı ve çalıştırma talimatlarına dikkat ediniz.