

Teknik veri sayfası

Set emniyet sensörü verici

Ürün no.: 426280

MLD500-T3L-UDC-1300-S2

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uygun alıcı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
1	66502200	MLD500-T3L	Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici	Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı Çalışma mesafesi: 0,5 ... 50 m Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, Metal, 5 kutuplu
1	549852	UDC-1300-S2	Cihaz kolonu	Fonksiyonlar: Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma, ayarlanabilir, 3 yön Ölçüler: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm Ayaksız kolon yüksekliği: 1.300 mm

Teknik veriler

Temel veriler	
Seri	MLD-UDC
Cihaz türü	Verici
Özel versiyon	
Özel versiyon	Entegre lazer hizalama yardımı
İşlevler	
Entegre lazer hizalama yardımı	Evet
Entegre durum göstergesi	Hayır
Karakteristik parametreler	
Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B
SILCL	3, IEC/EN 62061, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849
Koruma alanı verileri	
Çalışma mesafesi	0,5 ... 50 m
Optik veriler	
Işın sayısı	3 Adet
Işın uzaklığı	400 mm

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	9.560 g
cihaz kolonlu	Evet
Ayaksız kolon yüksekliği	1.300 mm

Sertifikalar

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832

Uygun alıcı

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
426281	MLD510-R3L-UDC-1300-S2	Set emniyet sensörü alıcı	Özel versiyon: Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı Işın uzaklığı: 400 mm

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, aksenal, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.