

Teknik veri sayfası

Bağlantı birimi

Ürün no.: 53800125

CU411-RS4

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	RSL 410 emniyet lazer alan tarayıcı RSL 420 emniyet lazer alan tarayıcı
-----------------------	--

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D'li kablo
Kablo uzunluğu	450 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
Kutup sayısı	15 kutuplu
Bağlantı 2	
İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Çinko baskı döküm
Net ağırlık	15.210 g
Gövde rengi	siyah
Montaj braket türü	Süngü sistemi

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D'li kablo
Kablo uzunluğu	450 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
Tip	dişi
Kutup sayısı	15 kutuplu

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	0 V	Mavi
2	RES-I	beyaz
3	+24 V	kahverengi
4	F1	siyah
5	A1	Sarı
6	F2	mor
7	F3	gri / pembe
8	F4	Kırmızı / Mavi
9	n.c.	-

Sertifikalar

Sertifikasyonlar	c TÜV Súd US TÜV Súd
------------------	-------------------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85389099
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015


Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
10	n.c.	-
11	OSSDA1	gri
12	OSSDA2	pembe
13	n.c.	-
14	n.c.	-
15	MELD	Kırmızı

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	TD+	Sarı
2	RD+	beyaz
3	TD-	Turuncu
4	RD-	Mavi



Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
548521	CB-D15E-10000S-11GF	Bağlantı kablosu	Parametre hafızası: Evet Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, dişi, 15 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR
548522	CB-D15E-25000S-11GF	Bağlantı kablosu	Parametre hafızası: Evet Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, dişi, 15 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 25.000 mm Malzeme kılıf: PUR
548523	CB-D15E-50000S-11GF	Bağlantı kablosu	Parametre hafızası: Evet Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, dişi, 15 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 50.000 mm Malzeme kılıf: PUR
548520	CB-D15E-5000S-11GF	Bağlantı kablosu	Parametre hafızası: Evet Bağlantı 1: Sub-D, eksenel, dişi, 15 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - konnektör

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	520083	AC-D15E-GF	Bağlantı kablosu	Bağlantı: Sub-D, eksenel, dişi, 15 kutuplu

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.