


## Technisch gegevensblad Diagnosekabel

Art.-nr.: 678100

K-CB-SUBP-3000

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Geschikt voor | QUATTRO (besturingseenheid voor KONTURflex lichtschermen) |
|---------------|-----------------------------------------------------------|

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Type aansluiting   | Contrastekkerprofiel |
| Aantal polen       | 5 -polig             |
| Ronde stekker, LED | Nee                  |

#### Aansluiting 2

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Sub-D    |
| Type             | male     |
| Aantal polen     | 9 -polig |
| Uitvoering       | axiaal   |

#### Kabeleigenschappen

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Aantal aders              | 5 St.            |
| Kleur mantel              | zwart            |
| Afgeschermd               | Nee              |
| Kabeluitvoering           | Verbindingskabel |
| Kabellengte               | 3.000 mm         |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee              |

### Mechanische gegevens

|              |      |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 98 g |
|--------------|------|

### Bediening en display

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ECLASS 15.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |
| ETIM 10.0          | EC001855 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Type aansluiting   | Contrastekkerprofiel |
| Aantal polen       | 5 -polig             |
| Ronde stekker, LED | Nee                  |

### Aansluiting 2

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Sub-D    |
| Type             | male     |
| Aantal polen     | 9 -polig |
| Uitvoering       | axiaal   |