

## Karta danych technicznych

### Zestaw uchwytów

Nr art.: 424417

BT-2P40

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zawarty</b>                         | Uchwyt zaciskowy BT-P40, 2 szt.                                                                                                                                |
| <b>Odpowiednie dla grupy produktów</b> | Bariery bezpieczeństwa<br>Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa<br>Pomiarowa kurtyna świetlna                                                               |
| <b>Przeznaczony dla</b>                | Kurtyny świetlne CML700i<br>Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300<br>Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300 |

### Dane mechaniczne

|                                                |                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otwór 1, średnica</b>                       | M6                                                                       |
| <b>Otwór 2, średnica</b>                       | M6                                                                       |
| <b>Masa netto</b>                              | 255 g                                                                    |
| <b>Wersja elementu mocującego</b>              | Uchwyty zaciskowe                                                        |
| <b>Rodzaj mocowania, po stronie instalacji</b> | Montaż w rowkach                                                         |
| <b>Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia</b> | Montaż w rowkach                                                         |
| <b>Rodzaj elementu mocującego</b>              | Odpowiedni do montażu w kolumnach montażowych UDC-S2, DC-S2<br>zaciskany |
| <b>Materiał elementu mocującego</b>            | Metal                                                                    |

### Klasyfikacja

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Numer taryfy celnej</b> | 73182900 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>        | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>          | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>          | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>         | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>         | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>         | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>         | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>         | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>         | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>            | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>            | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>            | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>            | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>            | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>           | EC003015 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

