

## 技術データシート

### 接続回線

製品番号: 50108138

KB-ROD4-CP-5000

#### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|          |       |
|----------|-------|
| アプリケーション | 化学的条件 |
| パラメータメモリ | はい    |

電氣的仕様

|            |            |
|------------|------------|
| パフォーマンスデータ |            |
| 消費電圧       | 30 V AC/DC |

コネクタ

|            |                     |
|------------|---------------------|
| コネクタ 1     |                     |
| コネクタの種類    | D-sub コネクタ          |
| 丸形プラグ、LED  | いいえ                 |
| タイプ        | メス                  |
| 極数         | 15 -極               |
| モデル        | 軸方向                 |
| コネクタ 2     |                     |
| コネクタの種類    | オープン末端              |
| 伝導特性       |                     |
| 心線数        | 15 個数               |
| シールド       | はい                  |
| ケーブルモデル    | コネクタケーブル (片側コネクタなし) |
| ケーブル長      | 5,000 mm            |
| シースの素材     | PVC                 |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ                 |

機械の仕様

|      |       |
|------|-------|
| 正味重量 | 608 g |
|------|-------|

操作と表示

|      |                |
|------|----------------|
| 認証   |                |
| US特許 | US 7,696,468 B |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

電氣的接続

コネクタ 1

|           |            |
|-----------|------------|
| コネクタの種類   | D-sub コネクタ |
| 丸形プラグ、LED | いいえ        |
| タイプ       | メス         |
| 極数        | 15 -極      |
| モデル       | 軸方向        |

コネクタ 2

|         |        |
|---------|--------|
| コネクタの種類 | オープン末端 |
|---------|--------|