

## Karta danych technicznych System montażowy

Nr art.: 50120426

BTU 200M.5-D12

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne


|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Dane podstawowe                 |                                            |
| zawarty                         | 2 szt. nakrętki montażowe M3               |
|                                 | 2 szt. podkładki                           |
|                                 | 2 szt. śruby M3 x 18                       |
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłościenne |
| Przeznaczony dla                | Czujniki serii 18                          |
|                                 | Czujniki serii 25B                         |
|                                 | Czujniki serii 28                          |
|                                 | Czujniki serii 3B                          |
|                                 | Czujniki serii 3C                          |
|                                 | Czujniki serii 5                           |
|                                 | Czujniki serii 55                          |

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dane mechaniczne                                                |                           |
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego ze stali nierdzewnej | V2A                       |
| Masa netto                                                      | 95 g                      |
| Wersja elementu mocującego                                      | System montażowy          |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji                         | dla pręta okrągłego 12 mm |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia                         | przeznaczony dla śrub M3  |
|                                                                 | przykręcany               |
| Rodzaj elementu mocującego                                      | obrotowy 360°             |
|                                                                 | regulowany                |
|                                                                 | zaciskany                 |
| Materiał elementu mocującego                                    | Stal nierdzewna           |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Klasyfikacja        |          |
| Numer taryfy celnej | 76169990 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279202 |
| ECLASS 8.0          | 27279202 |
| ECLASS 9.0          | 27273701 |
| ECLASS 10.0         | 27273701 |
| ECLASS 11.0         | 27273701 |
| ECLASS 12.0         | 27273701 |
| ECLASS 13.0         | 27273701 |
| ECLASS 14.0         | 27273701 |
| ECLASS 15.0         | 27273701 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



## Akcesoria

## Mikro reflektory triadowe

|                                                                                     | Nr art.  | Oznaczenie | Artykuł   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50040895 | MTKS 20x20 | Reflektor | Konstrukcja: prostokątny<br>Potrójna wielkość: 1,2 mm<br>Powierzchnia refleksyjna: 20 mm x 20 mm<br>Materiał: Tworzywo sztuczne<br>Materiał nośnika: Tworzywo sztuczne<br>Chemiczne oznaczenie materiału: PMMA8N<br>Mocowanie: Mocowanie przelotowe, przyklejany |

## Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.