

## 技術データシート

### ホスト 投光器 コネクタ

製品番号: 426126

AC-MLC-HT-END

#### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 注意



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| アプリケーション | MLC 520ホストモデルのアライメントと<br>セットアップアシスト |
| 適している    | セーフティ・ライトカーテン MLC 500<br>ホストトランスミッタ |

コネクタ

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタ 1  |       |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | オス    |
| 極数      | 8 -極  |
| コーディング  | A コード |
| モデル     | 軸方向   |

機械の仕様

|      |      |
|------|------|
| 正味重量 | 48 g |
|------|------|

認証

|      |       |
|------|-------|
| 保護等級 | IP 67 |
|------|-------|

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440102 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27440102 |
| ECLASS 11.0  | 27440102 |
| ECLASS 12.0  | 27440116 |
| ECLASS 13.0  | 27440116 |
| ECLASS 14.0  | 27440116 |
| ECLASS 15.0  | 27440116 |
| ETIM 5.0     | EC002635 |
| ETIM 6.0     | EC002635 |
| ETIM 7.0     | EC002635 |
| ETIM 8.0     | EC002635 |
| ETIM 9.0     | EC002635 |
| ETIM 10.0    | EC002635 |

電氣的接続

コネクタ 1

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | オス    |
| 極数      | 8 -極  |
| コーディング  | A コード |
| モデル     | 軸方向   |

注意

注意！



安全距離が不十分で負傷するリスク  
⚠ ゲストデバイスをつなげると、反応時間が延びます。このため、より大きな安全距離を考慮する必要があります。  
⚠ 接続および取扱説明書の安全距離の計算を順守してください。

注意！



後方保護の欠如による負傷のリスク  
⚠ ターミネータを使用する場合は、安全ライトカーテンの後ろに立ち入られないよう、確実な手段を講じてください。

## 注意

### 注意！



予測不可能な機械の動作による負傷のリスク

⚠ 保護装置が変更されると、予期しない動作が発生する可能性があります。

⚠ 保護装置のどのような変更後でも専門家による点検をしてください。

### 注意



⚠ MLC 520ホストの接続と取扱説明書の支持を順守してください。