

## 技術データシート

## アダプタ

製品番号: 50109832

KDS ET-M12 / RJ45 W-4P

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

|             |          |
|-------------|----------|
| 基本仕様        |          |
| インターフェースに適合 | イーサネット   |
| コネクタ        |          |
| コネクタ数       | 2 個数     |
| コネクタ 1      |          |
| コネクタの種類     | 丸形プラグ    |
| ネジ寸         | M12      |
| タイプ         | メス       |
| 極数          | 4 -極     |
| コーディング      | D コード    |
| モデル         | L字型      |
| コネクタ 2      |          |
| コネクタの種類     | RJ45コネクタ |
| 機械の仕様       |          |
| 正味重量        | 36 g     |
| 素材          | PUR      |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分類           |          |
| 関税分類番号       | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27440104 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27440106 |
| ECLASS 11.0  | 27440106 |
| ECLASS 12.0  | 27440106 |
| ECLASS 13.0  | 27440106 |
| ECLASS 14.0  | 27440106 |
| ECLASS 15.0  | 27440106 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC002498 |
| ETIM 7.0     | EC002925 |
| ETIM 8.0     | EC002925 |
| ETIM 9.0     | EC002925 |
| ETIM 10.0    | EC002925 |

電気的接続

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタ 1  |       |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | メス    |
| 極数      | 4 -極  |
| コーディング  | D コード |
| モデル     | L字型   |

|         |          |
|---------|----------|
| コネクタ 2  |          |
| コネクタの種類 | RJ45コネクタ |

アクセサリ

一般

|                                                                                    | 製品番号     | 名称            | 製品 | 説明                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | 工具 | 種類: トルクレンチ<br>レンチサイズ: 13 mm<br>トルク: 0.6 N·m<br>素材: プラスチック, ステンレス<br>周囲温度: -40 ... 120 °C |

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。