

技術データシート
アセンブリシステム
製品番号: 50119333
BTU D12M-D12-B090

目次

- 仕様書
- 寸法図
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

製品グループに適している	ポール固定
適している	丸形ポール 12mm

機械の仕様


取り付け部の規格名称 金属	アルミ casting
正味重量	24 g
取り付け部のモデル	アセンブリシステム
取り付けの種類、設備側	12mm丸ポール用 通路設置
取り付けの種類、デバイス側	クランプ可
取り付け部の種類	360°回転可 クランプ可 固定
取り付け部の素材	金属

分類

関税分類番号	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



アクセサリ

取り付け技術-ポール固定

製品番号	名称	製品	説明
50132565	BTU D12M-Z-230	丸形ポール	取り付け部のモデル: 丸形ポール Z型 12mm 取り付け、設備側: クランプ可 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 固定 素材: 金属
50119325	BTU D12M.5-045-M8	アセンブリシステム	取り付け部のモデル: 丸形ポール 12mm 取り付け、設備側: 取り付けネジ 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 固定 素材: ステンレス

アクセサリ

	製品番号	名称	製品	説明
	424900	BTU D12M.5-100	アセンブリシステム	取り付け部のモデル: 丸形ボール 12mm 取り付け、設備側: クランプ可 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 固定 素材: ステンレス
	50119323	BTU D12M.5-150	アセンブリシステム	取り付け部のモデル: 丸形ボール 12mm 取り付け、設備側: クランプ可 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 固定 素材: ステンレス
	50119324	BTU D12M.5-250	アセンブリシステム	取り付け部のモデル: 丸形ボール 12mm 取り付け、設備側: クランプ可 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 固定 素材: ステンレス
	50132564	BTU D12M.5-Z-230	丸形ボール	取り付け部のモデル: 丸形ボール Z型 12mm 取り付け、設備側: クランプ可 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 固定 素材: ステンレス

注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトではアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。