


## Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50103621

KB 031-1000

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Applicatie              | Chemicaliënbestendig |
| Geschikt voor interface | RS 232               |
|                         | RS 485               |

### Elektrische gegevens

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Prestatiegegevens</b> |            |
| Bedrijfsspanning         | 30 V AC/DC |

### Aansluiting

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>      |                                |
| Type aansluiting          | Sub-D                          |
| Ronde stekker, LED        | Nee                            |
| Type                      | female                         |
| Aantal polen              | 15 -polig                      |
| Uitvoering                | axiaal                         |
| <b>Aansluiting 2</b>      |                                |
| Type aansluiting          | JST ZHR                        |
| Aantal polen              | 16 -polig                      |
| <b>Kabeleigenschappen</b> |                                |
| Kleur mantel              | zwart                          |
| Afgeschermd               | Ja                             |
| Kabeluitvoering           | Aansluitkabel (eenzijdig open) |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 8,1 mm                         |
| Kabellengte               | 1.000 mm                       |
| Materiaal mantel          | PVC                            |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee                            |

### Mechanische gegevens

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 157 g |
|--------------|-------|

### Bediening en display

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ECLASS 15.0        | 27060311 |
| ECLASS 16.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |
| ETIM 10.0          | EC001855 |
| UNSPSC 26.08       | 26121604 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Type aansluiting   | Sub-D     |
| Ronde stekker, LED | Nee       |
| Type               | female    |
| Aantal polen       | 15 -polig |
| Uitvoering         | axiaal    |

### Aansluiting 2

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Type aansluiting | JST ZHR   |
| Aantal polen     | 16 -polig |