

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50138360

KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|-------------------------|---------|
| Adequado para | HS 66x8 |
| Adequado para interface | USB |

Conexão

| | |
|-----------------|----------------|
| Escrita do cabo | CBA-U46-S07ZAR |
|-----------------|----------------|

Conexão 1

| | |
|-----------------------|------|
| Tipo de conexão | RJ41 |
| Conector redondo, LED | Não |

Conexão 2

| | |
|------------------|--------------------|
| Tipo de conexão | USB |
| Tipo de conector | USB 2.0 Standard-A |

Características dos cabos

| | |
|--|----------|
| Número de fios | 4 Unid. |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Sim |
| Diâmetro do cabo (exterior) | 5,5 mm |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | TPU |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não |

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

Dados mecânicos

| | |
|--------------|------|
| Peso líquido | 90 g |
|--------------|------|


Conexão elétrica

Conexão 1

| | |
|-----------------------|------|
| Tipo de conexão | RJ41 |
| Conector redondo, LED | Não |

Pino Ocupação de pinos

| | |
|----|----------|
| 1 | Cable ID |
| 2 | +5 V CC |
| 3 | GND |
| 4 | n.c. |
| 5 | D+ |
| 6 | n.c. |
| 7 | D- |
| 8 | n.c. |
| 9 | n.c. |
| 10 | +12 V CC |



Conexão 2

| | |
|------------------|--------------------|
| Tipo de conexão | USB |
| Tipo de conector | USB 2.0 Standard-A |

Pino Ocupação de pinos

| | |
|---|---------|
| 1 | +5 V CC |
| 2 | DATA- |
| 3 | DATA+ |
| 4 | GND |

