

Technisch gegevensblad

Afbuigspiegel

Art.-nr.: 50106831

US 60-450 W

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

omvat	2 st. schuifstuk M6
Type, kolommen en spiegels	Oppervlak afbuigspiegel

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	25 mm x 68 mm x 520 mm
Nettogewicht	1.000 g
Kleur behuizing	geel, RAL 1021
Type bevestiging	Draaihouder Groefmontage
Geschikt voor sensor	Stationaire barcodelezers
Spiegellengte	510 mm
Spiegelbreedte	60 mm


Classificatie

Douanetariefnummer	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	31241706

Maattekeningen

Alle maten in millimeter


Spiegel



L Lengte = 520 mm
SL Spiegellengte = 510 mm



Montageafstanden



A Max. 500 mm

Maattekeningen


Montage met standaardhoekprofiel BT-2UM60



- A aan de zijkant
- B aan achterzijde
- C Schuin verstelbaar (0 - 90°)

Maattekeningen

Montage met zwenkhouder BT-2SB10



A aan achterzijde
B Aan de zijkant 45°

Toebehoren

Bevestigingstechniek - bevestigingshoekprofielen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	430105	BT-2UM60	Bevestigingsbeugel	Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging Bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar Materiaal: Metaal

Bevestigingstechniek - verdraaibare houders

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	424422	BT-2SB10	Set bevestigingsbeugel	omvat: 2 st. BT-SB10 Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Klemhouder Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging Bevestiging, apparaatzijde: klembaar, bij de C-groef aan de zijkant Type bevestigingsonderdeel: zwenkbaar Zwenkbereik: -8 ... 8 ° Materiaal: Metaal

Toebehoren

Opmerking



🔗 Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.