

## Folha de dados técnicos

### Distribuidor em Y

N.º do art.: 50146768

YV U-SDD-84-83-83-X01

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Conexão

Número de conexões	3 Unid.
--------------------	---------

#### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M8
Tipo	female
Número de polos	3 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

#### Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M8
Tipo	female
Número de polos	3 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

#### Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M8
Tipo	male
Número de polos	4 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

#### Características dos cabos

Blindado	Não
----------	-----

### Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	32 mm x 14 mm x 40 mm
Tamanho	13 mm
Peso líquido	15 g
Cor da carcaça	Preto
Material	PUR

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 85 °C
--------------------------------	---------------

### Certificações


Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

### Classificação


Número da pauta aduaneira	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ECLASS 16.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558
UNSPSC 26.08	32151900

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



### Diagrama de conexão



- a Conexão 1, conector fêmea M8
- b Conexão 3, conector M8
- c Conexão 2, conector fêmea M8

## Conexão elétrica

### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M8
Tipo	female
Número de polos	3 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

### Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M8
Tipo	female
Número de polos	3 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

### Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M8
Tipo	male
Número de polos	4 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial