

## Scheda tecnica dati Colonna portasp specchio

Cod. art.: 549793

UMC-1304-S2

### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

<b>Serie</b>	UMC
<b>Numero di specchi singoli</b>	4 pezzo(i)
<b>Contiene</b>	Kit di fissaggio per il montaggio al suolo
<b>Idoneo per</b>	Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300
<b>Tipo di colonne e specchi</b>	Colonna di specchi deflettori per barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza

### Funzioni

<b>Funzioni</b>	Facile impostazione dell'altezza degli specchi
	Regolabile, 3 direzioni
	Regolazione precisa degli specchi singoli su tutti e 3 gli assi
	Riposizionamento dopo urti meccanici mediante speciali elementi elastici
	Semplice regolazione assiale

### Dati meccanici

<b>Dimensioni (P x H x L)</b>	160 mm x 1.360 mm x 149 mm
<b>Materiale dell'alloggiamento</b>	Metallo
	Plastica
<b>Alloggiamento in metallo</b>	Alluminio
<b>Peso netto</b>	5.890 g
<b>Colore dell'alloggiamento</b>	Giallo, RAL 1021
	Nero, RAL 9005
<b>Tipo di fissaggio</b>	Fissaggio al pavimento
	Piastra di montaggio
<b>Funzione di riassetamento</b>	Sì
<b>Altezza colonna senza base</b>	1.300 mm
<b>Montaggio esterno di accessori</b>	Posteriore
<b>Distanza da centro a centro degli specchi singoli</b>	300 mm

### Classificazione

<b>Voce tariffaria doganale</b>	76042990
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279207
<b>ECLASS 8.0</b>	27279207
<b>ECLASS 9.0</b>	27273605
<b>ECLASS 10.0</b>	27273605
<b>ECLASS 11.0</b>	27273605
<b>ECLASS 12.0</b>	27273605
<b>ECLASS 13.0</b>	27273605
<b>ECLASS 14.0</b>	27273605
<b>ECLASS 15.0</b>	27273605
<b>ECLASS 16.0</b>	27273605
<b>ETIM 5.0</b>	EC002467
<b>ETIM 6.0</b>	EC002467
<b>ETIM 7.0</b>	EC002467
<b>ETIM 8.0</b>	EC002467
<b>ETIM 9.0</b>	EC002467
<b>ETIM 10.0</b>	EC002467
<b>UNSPSC 26.08</b>	31241706