

Hoja técnica

Set de diagnosis

Código: 50121098

SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación

Datos técnicos

Datos básicos

Serie	MD12
Apropiado para	Sensores IO-Link

Funciones

Funciones	Dispositivo de configuración y comprobación
-----------	---

Datos eléctricos

Datos de potencia	
Tensión de alimentación U_B	CC

Interfaz

Tipo	USB
------	-----

Conexión

Número de conexiones	2 Unidad(es)
Conexión 1	
Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de configuración
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A
Conexión 2	
Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de configuración
Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-B

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	41 mm x 24 mm x 70 mm
Material de carcasa	Metal
Peso neto	100 g

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	0 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén	-40 ... 80 °C

Certificaciones

Índice de protección	IP 20
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	90318080
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ECLASS 16.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418
ETIM 10.0	EC001418

Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de configuración
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A

Conexión 2

Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de configuración
Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-B

Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Verde, luz continua	Comunicación IO-Link
2	Amarillo, luz continua	Indicación de estado
3	Rojo, luz continua	Indicación de diagnóstico
4	Amarillo, luz continua	Tensión de trabajo presente