

Technisch gegevensblad Veiligheidssensorset zender

Art.-nr.: 426345

MLD500-T2-UDC-1000-S2-P






Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Geschikte ontvangers
- Toebehoren



Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	66501100	MLD500-T2	Meerstraalsveiligheidsfotocel zender	Reikwijdte: 0,5 ... 50 m Aantal stralen: 2 St. Straalafstand: 500 mm Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig
	1	426186	PSC-1000-S2	Beschermplaat	Geschikt voor: Montagezuilen UDC-S2, DC-S2 Afmetingen: 980 mm Materiaal: PMMA, grijs
	1	549856	UDC-1000-S2	Montagezuilen	Functies: Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen, instelbaar, 3 richtingen Afmetingen: 160 mm x 1.060 mm x 149 mm Kolomhoogte zonder voet: 1.000 mm

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MLD-UDC
Apparaattype	Zender

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	Beschermplaat
---------------------	---------------

Functies

geïntegreerde laser uitrichthulp	Nee
geïntegreerde status-signaallamp	Nee

Karakteristieke waarden

Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Gebruiksduur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	4, EN ISO 13849

Gegevens beveiligde zone

Reikwijdte	0,5 ... 50 m
------------	--------------

Optische gegevens

Aantal stralen	2 St.
Straalafstand	500 mm

Mechanische gegevens

met montagezuil	Ja
Kolomhoogte zonder voet	1.000 mm

Certificeringen

Classificatie

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

Geschikte ontvangers

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	426379	MLD510-R2-UDC-1000-S2-P	Veiligheidssensorset ontvanger	Speciale uitvoering: Beschermplaat Straalafstand: 500 mm

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.