Teknik veri sayfası
Baz istasyonu
Ürün no.: 50155851
Base-H IT 1962g-WC



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar

IP 51

Bluetooth

Teknik veriler

Temel veriler

Tür	Baz istasyonu
Bunlar için uygundur:	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1962g-WC

Elektrik verileri

Güç verileri

Besleme gerilimi U_B	4,5 ... 5,5 V, DC
Akü teknolojisi	Şarj kontakları

Arayüz

Tür	PS/2
	RS 232
	USB

Bağlantı

Bağlantı sayısı	3 Adet
Bluetooth çalışma mesafesi	Sınıf 1
Bluetooth sürümü	4.2

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	RJ41

Bağlantı 2

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Jack soket

Bağlantı 3

Bağlantı türü	Bluetooth

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	74 mm x 78 mm x 211 mm
Plastik gövde	UL 94-V0
Net ağırlık	215 g

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	5 ... 35 °C
Ortam sıcaklığı depolama	0 ... 50 °C
Düşme yüksekliği	1,8 m
Ölçümlerin referansı	Beton zemin

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 41

Sınıflandırma


Gümrük taife numarası	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	RJ41

Pin	Pin tahsisi
1	Blendaj
2	Kablo kimliği
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Jack soket
Çap	5,4
Kutup sayısı	2 kutuplu

Bağlantı 3

İşlev	Konfigürasyon arayüzü
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Bluetooth

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	kırmızı, 1 kez yanıp söner	Veri aktarımı aktif
	kırmızı, sürekli ışık	İşletime hazır olma
2	yeşil, yanıp sönüyor	Şarj işlemi aktif
	yeşil, sürekli ışık	Akü şarjlı

Uyarılar

Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.