# 技術データシート

# 基地局

# 製品番号: 50155850

# Base-H IT 1962g



写真と異なる場合があります

目次


- 仕様書
- 電気的接続
- 操作と表示
- 注意


IP 51

Bluetooth

# 仕様書

## 基本仕様

| | |
|---|---|
| 種類 | 基地局 |
| 適している | モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1962g |

## 電気的仕様

### パフォーマンスデータ

| | |
|---|---|
| 供給電圧 $U_B$ | 4.5 ... 5.5 V, DC |
| バッテリー技術 | 充電コンタクト |

## インターフェース

| | |
|---|---|
| 種類 | PS/2 |
| | RS 232 |
| | USB |

## コネクタ

| | |
|---|---|
| コネクタ数 | 3 個数 |
| Bluetooth到達範囲 | クラス 1 |
| Bluetooth-バージョン | 4.2 |

### コネクタ 1

| | |
|---|---|
| 機能 | データインターフェース |
| | 設定インターフェース |
| | 電力供給 |
| コネクタの種類 | RJ41 |

### コネクタ 2

| | |
|---|---|
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | ミニジャック |

### コネクタ 3

| | |
|---|---|
| コネクタの種類 | Bluetooth |

## 機械の仕様

| | |
|---|---|
| 寸法（幅 x 高さ x 長さ） | 74 mm x 78 mm x 211 mm |
| 筐体 プラスチック | UL94-V0 |
| 正味重量 | 215 g |

## 周囲データ

| | |
|---|---|
| 周囲温度、動作時 | 5 ... 35 °C |
| 周囲温度、保管時 | 0 ... 50 °C |
| 落下高 | 1.8 m |
| 以下に関する測定 | コンクリート床 |

## 認証

| | |
|---|---|
| 保護等級 | IP 41 |

## 分類


| | |
|---|---|
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280105 |
| ECLASS 13.0 | 27280105 |
| ECLASS 14.0 | 27280105 |
| ECLASS 15.0 | 27280105 |
| ECLASS 16.0 | 27280105 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |

# 電気的接続

## コネクタ 1

| | |
|---|---|
| 機能 | データインターフェース |
| | 設定インターフェース |
| | 電力供給 |
| コネクタの種類 | RJ41 |

| ピン | ピン配列 |
|---|---|
| 1 | シールド |
| 2 | ケーブルID |
| 3 | GND |
| 4 | TxD RS 232 / n.c. USB |
| 5 | RxD RS 232 / n.c. USB |
| 6 | CTS RS 232 / n.c. USB |
| 7 | +5 V DC |
| 8 | RTS RS 232 / n.c. USB |
| 9 | n.c. RS 232/データ + USB |
| 10 | n.c. RS 232/データ - USB |



Leuze

# 電気的接続

## コネクタ 2

| | |
|---|---|
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | ミニジャック |
| 直径 | 5.4 |
| 極数 | 2 -極 |

## コネクタ 3

| | |
|---|---|
| 機能 | データインターフェース |
| | 設定インターフェース |
| コネクタの種類 | Bluetooth |

# 操作と表示

| LED | ディスプレー | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | 赤、1回点滅 | データトランスファ作動中 |
| | 赤、連続点灯 | 動作可能状態 |
| 2 | 緑、点滅 | 充電中 |
| | 緑、連続点灯 | バッテリーが充電されました |

# 注意

**目的にかなったご利用にご注意ください！**

- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。