

Hoja técnica


Cable adaptador

Código: 425044

ECO-SD-Set

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	Cortinas ópticas de seguridad SOLID-2 / SOLID-2E
----------------	--------------------------------------------------

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	Conector redondo
Conexión 2	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A
Propiedades de cable	
Número de conductores	8 Unidad(es)
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	5,6 mm
Longitud de cable	400 mm
Material de cubierta	PUR

Datos mecánicos

Peso neto	94 g
-----------	------

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600


Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material del cuerpo	PUR
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Enclavamiento	Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante

Pin	Asignación de pines	Color de conductor
-----	---------------------	--------------------

1	+24 V	Marrón
2	FE/SHIELD	Gris
3	0 V	Azul
4	Test	Negro
5	n.c.	-
6	n.c.	-
7	n.c.	-
8	n.c.	-



Conexión 2

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material del cuerpo	PUR
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A
Enclavamiento	Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante

Conexión eléctrica

Pin	Asignación de pines	Color de conductor
1	+24 V	Marrón
2	n.c.	-
3	0 V	Azul
4	Test	Negro
5	FE/SHIELD	Gris

