

## Technisch gegevensblad Adapter

Art.-nr.: 50132255

D M12A-12P-PWR



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren

## Technische gegevens

### Aansluiting

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Aantal aansluitingen | 2 St.            |
| <b>Aansluiting 1</b> |                  |
| Type aansluiting     | Ronde stekker    |
| Schroefdraadmaat     | M12              |
| Type                 | female           |
| Aantal polen         | 12 -polig        |
| Codering             | A-gecodeerd      |
| Uitvoering           | axiaal           |
| <b>Aansluiting 2</b> |                  |
| Type aansluiting     | Jack stopcontact |

### Mechanische gegevens

|              |      |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 31 g |
|--------------|------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27440104 |
| ECLASS 9.0         | 27069190 |
| ECLASS 10.0        | 27440106 |
| ECLASS 11.0        | 27440106 |
| ECLASS 12.0        | 27440106 |
| ECLASS 13.0        | 27440106 |
| ECLASS 14.0        | 27440106 |
| ECLASS 15.0        | 27440106 |
| ECLASS 16.0        | 27440106 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC002498 |
| ETIM 7.0           | EC002925 |
| ETIM 8.0           | EC002925 |
| ETIM 9.0           | EC002925 |
| ETIM 10.0          | EC002925 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 12 -polig     |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

### Aansluiting 2

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type aansluiting | Jack stopcontact |
|------------------|------------------|

## Toebehoren

### Algemeen

|                                                                                  | Art.-nr. | Benaming      | Artikel     | Beschrijving                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | Gereedschap | Type: Momentsleutel<br>Sleutelwijdte: 13 mm<br>Koppel: 0,6 N·m<br>Materiaal: Kunststof, RVS<br>Omgevingstemperatuur: -40 ... 120 °C |

#### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.