

Technisch gegevensblad Afsluiting host ontvanger

Art.-nr.: 426127

AC-MLC-HR-END

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Uitlijn- en instelhulp voor MLC 520 host-uitvoeringen
Geschikt voor	Veiligheidslichtschermen MLC 520 host ontvanger

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Opmerkingen

WAARSCHUWING!



Letselgevaar door een te geringe veiligheidsafstand

- ⚠ De koppeling van een Guest-apparaat heeft een verlenging van de reactietijd tot gevolg. Daarom moet bij de berekening een grotere veiligheidsafstand worden gebruikt.
- ⚠ Hierbij de berekening van de veiligheidsafstand in de aansluitinstructies en gebruikshandleiding opvolgen.

WAARSCHUWING!



Letselgevaar door ontbrekende beveiliging tegen ergens achter lopen

- ⚠ Zorg bij het gebruik van een afsluitconnector met geschikte middelen, dat het binnentreden achter het veiligheidslichtscherm niet mogelijk is.

WAARSCHUWING!



Letselgevaar door onvoorspelbaar gedrag van de machine

- ⚠ Elke wijziging van de veiligheidsinrichting kan tot onvoorspelbaar gedrag van de machine leiden.
- ⚠ Laat na elke wijziging de veiligheidsinrichting controleren door een deskundig persoon.

Opmerkingen

OPMERKING	
	De aansluitinstructies en gebruikshandleiding MLC 520 host opvolgen.