

## 技術データシート

## セーフティセンサ 投光器 セット

製品番号: 426303

MLD500-T2L-UDC-900-S2

### 目次


- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 適したレシーバ
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



## セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	66502100	MLD500-T2L	マルチビーム-セーフティ ライトバリア トランスミ ッタ	特別モデル: 一体型レーザーアライメントアシスト 検出範囲: 0.5 ... 50 m ビーム本数: 2 個数 ビーム間隔: 500 mm コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5-極

## 仕様書

## 基本仕様

シリーズ	MLD-UDC
デバイス種類	トランスミッタ

## 特別モデル

特別モデル	一体型レーザーアライメントアシスト
-------	-------------------

## 機能

一体型レーザーアライメントアシスト	はい
一体型ステータスインジケータ	いいえ

## パラメータ

タイプ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
可使用時間 T <sub>M</sub>	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリ	4, EN ISO 13849

## 保護フィールド仕様

検出範囲	0.5 ... 50 m
------	--------------

## 光学的仕様

ビーム本数	2 個数
ビーム間隔	500 mm

## 機械の仕様



デバイスタワーに 脚なしのタワー高	はい 900 mm
----------------------	--------------

## 認証

## 分類




関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

## 適したレシーバ

	製品番号	名称	製品	説明
	426302	MLD520-R2L-UDC- 900-S2	セーフティセンサ 受 光器 セット	特別モデル: レーザーアライメントアシスト用反射ユニット ビーム間隔: 500 mm
	426539	MLD530-R2LM-UDC- 900-S2	セーフティセンサ 受 光器 セット	特別モデル: 一体型ミュートインジケータ, レーザーアライメントアシ スト用反射ユニット ビーム間隔: 500 mm

## アクセサリ

### コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5-極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

#### 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトではアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。