

Teknik veri sayfası

Set emniyet sensörü transceiver

Ürün no.: 426542

MLD520-RT3-UDC-1300-S2

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uygun yön değiştirici ayna
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Set bundan oluşur

	Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	1	66557200	MLD520-RT3	Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver	Çalışma mesafesi: 0,5 ... 6 m Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm Tepki verme süresi: 25 ms Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, Metal, 8 kutuplu
	1	549852	UDC-1300-S2	Cihaz kolonu	Fonksiyonlar: Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma, ayarlanabilir, 3 yön Ölçüler: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm Ayaksız kolon yüksekliği: 1.300 mm

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MLD-UDC
Cihaz türü	Transceiver

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar	Kablolama ile konfigürasyon Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Entegre lazer hizalama yardımı	Hayır
Entegre ışıklı susturma göstergesi	Hayır
Entegre durum göstergesi	Hayır

Karakteristik parametreler

Tip	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 Saatte
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi	0,5 ... 6 m
MLD-XM03 ile bağlantılı olarak mesafe	0,5 ... 8 m

Optik veriler

Işın sayısı	3 Adet
Işın uzaklığı	400 mm

Mekanik bilgiler

cihaz kolonlu	Evet
Ayaksız kolon yüksekliği	1.300 mm

Sertifikalar

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

Uygun yön değiştirici ayna

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	905067	MLD-M003-UDC-1300-S2	Set emniyet sensörü yön değiştirici aynası	Seri: MLD-UDC Işın sayısı: 3 Adet Işın uzaklığı: 400 mm cihaz kolonlu: Evet Ayaksız kolon yüksekliği: 1.300 mm

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
 	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.