

Teknik veri sayfası

Bağlantı kablosu

Ürün no.: 150717

CB-M12-2000-5GM

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme kavrama cismi | TPU |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Tasarım | eksenel |
| Kontakt başına işletme akımı | 4 A |
| Kilit | Vidalama |

Bağlantı 2

| | |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

Kablo özellikleri

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| İletken sayısı | 5 Adet |
| İletken enine kesiti | 0,34 mm ² |
| Renk kılıf | siyah |
| Korunmalı | Hayır |
| Kablo tasarımı | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
| Kablo çapı (dış) | 6 mm |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme kavrama cismi | TPU |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Tasarım | eksenel |
| Kontakt başına işletme akımı | 4 A |
| Kilit | Vidalama |

Bağlantı 2

| | |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

Devre şeması

Bağlantı şeması

