

Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50115022

Reflexfolie 914x914mm-H

Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Wersja specjalna

Wersja specjalna	Ogrzewanie
------------------	------------

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie zasilania U_B	230 ... 230 V, AC
--------------------------	-------------------

Zachowanie czasowe

Częstotliwość jako zakres	50 ... 50 Hz
---------------------------	--------------

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostokątny
Zależnie od kierunku	Tak
Wysokość powierzchni refleksyjnej	914 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej	914 mm
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne/metal
Materiał nośnika	Kompozyt aluminiowy
Zmiana polaryzacji	Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora	PMMA
Struktura powierzchni aktywnej	Mikropryzmat
Masa netto	13.700 g
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe
	Płyta montażowa

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-30 ... 70 °C
-------------------------------------	---------------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85168080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551