

Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50114363

TKS 40x60.UV.HT

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Wersja specjalna

Wersja specjalna	odporny na wysoką temperaturę
------------------	-------------------------------

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostokątny
Zależnie od kierunku	Nie
Wielkość przełącznika trójbiegunowego	4 mm
Szerokość wymiaru montażowego	41 mm
Wysokość wymiaru montażowego	60 mm
Grubość wymiaru montażowego	8 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej	56 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej	37 mm
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika	Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji	Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora	PMMA8N
Struktura powierzchni aktywnej	Triple
Powłoka	Ochrona UV
Masa netto	14 g
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe przyklejany

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 40
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 120 °C
-------------------------------------	----------------

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

