

Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50120019

BTU 934M-D12-90

Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Odpowiednie dla grupy produktów	Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Przeznaczony dla	Refleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK
Wstępnie zamontowany na	Reflektor TKA 30x46

Dane mechaniczne

Wysokość powierzchni refleksyjnej	30 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej	46 mm
Średnica prętów okrągłych	12 mm
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu	Aluminium Stal, ocynkowana
Wersja elementu mocującego	System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	dla pręta okrągłego 12 mm Mocowanie zaciskowe z blachy
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia	Zamontowany reflektor
Rodzaj elementu mocującego	obrotowy 360° wychylne zaciskany
Materiał elementu mocującego	Metal
Kompatybilny z ITEM	Nie

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467