

Technisch gegevensblad Pulsgever

Art.-nr.: 50144342

EI 1058-T14S-1000H-M23R

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting

Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	EI 1xxx
Type	Incrementele pulsgever

Meetgegevens

Bedrijfsnelheid max.	6.000 r/min
Resolutie	1.000 p/r

Elektrische gegevens

Bluscircuit	Kortsluitbeveiliging
	Ompoolbeveiliging

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U _B	5 ... 28 V, DC
Nullaststroom	0 ... 150 mA

Tijdgedrag

Schakelfrequentie	300.000 Hz
-------------------	------------

Interface

Type	HTL
------	-----

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M23
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	12 -polig
Stekkeruitgang	radiaal

Mechanische gegevens

Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminium
Flens type	Statorkoppeling

Schacht

Bouwworm	Holle as
Afmeting (Ø x l)	14 mm
Opstartkoppel	0,5 N·m
Asbelasting - axiaal	60 N
Asbelasting - radiaal	120 N

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 ... 70 °C

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 65
Geldige norm	IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1


Testprocedure vibraties volgens norm 10g IEC 68-2-6 (10...2000 Hz)

Classificatie

ECLASS 5.1.4	27270501
ECLASS 8.0	27270501
ECLASS 9.0	27270501
ECLASS 10.0	27270501
ECLASS 11.0	27270501
ECLASS 12.0	27270501
ECLASS 13.0	27270501
ECLASS 14.0	27270501
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
ETIM 9.0	EC001486

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M23
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	12 -polig
Stekkeruitgang	radiaal

Pin Pintoewijzing

1	B geïnverteerd
2	n.c.
3	Z
4	Z geïnverteerd
5	A
6	A geïnverteerd

Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing
7	n.c.
8	B
9	FE/SHIELD
10	GND
11	n.c.
12	V+