

技術データシート
セーフティスイッチ
製品番号: 63000203
S200-M4C1-M12



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- 回線図



仕様書

基本仕様

シリーズ	S200
------	------

機能

機能	EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合
	EN ISO 14119によるシリーズ2の機械的コード化ロック装置

パラメータ

SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル (PL)	eまで (eを含む) , EN ISO 13849-1
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
B10 _d	2,000,000 サイクル数

電氣的仕様

DC13での用途カテゴリー	定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー	定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
接点配列	2NC + 1NO
接点開口部	摩擦接続、強制的
短絡保護	500 V、2A、gG タイプ, IEC 60269-1
接触保護	アース

パフォーマンスデータ	
定格絶縁電圧	30 V AC、36 V DC
従来の熱電流、最大	2 A

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1	
機能	接点コネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
素材	金属
極数	8 -極

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	40 mm x 38 mm x 109.5 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	ZAMAK
電気接点の素材	銀合金
正味重量	310 g
筐体色	グレー
	赤
取り付けの種類	通路設置
スイッチタイプ	インターロックなしのロック装置, ISO 14119
スイッチの動作原理	ショーテイング
アプローチ作動方向	1 x 上面
	4 x 側面 (90°)
アプローチ速度	0 ... 0.5 m/s
機械的寿命	1,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1
操作頻度、最大	3,600 毎時, IEC 6047-5-1
アクチュエータ、外部	シリーズ AC-AHxx、ストレート、L字型、弾力性、調整可

引き抜き力、アクチュエータのロック解除	10 N
強制切断の際の作動経路	8.8 mm
反動許容度	4.5 mm

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 80 °C
汚染度、汚染度	3, EN 60947-1

認証


保護等級	IP 67
認可	c UL US
	IMQ

分類


関税分類番号	85369095
ECLASS 5.1.4	27272602
ECLASS 8.0	27272602
ECLASS 9.0	27272602
ECLASS 10.0	27272602
ECLASS 11.0	27272602
ECLASS 12.0	27272602
ECLASS 13.0	27272602
ECLASS 14.0	27272602
ECLASS 15.0	27272602
ECLASS 16.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
ETIM 9.0	EC002592
ETIM 10.0	EC002592
UNSPSC 26.08	39122205

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



アプローチ方向




電氣的接続

コネクタ 1

機能	接点コネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	8-極
コーディング	A コード

ピン ピン配列

1	GND
2	n.c.
3	NC (1)
4	NC (1)
5	NC (2)
6	NC (2)
7	NO (1)
8	NO (1)



回線図

