

## Technisch gegevensblad Signaalzuil

Art.-nr.: 50149107

TL305-ROGBW-M12



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	TL 305
omvat	1x M30 moer 1x rubberpakking
Type signaalgeving	optisch

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Voedingsspanning $U_B$	24 V, DC
Stroomopname, max.	185 mA

#### Ingangen

Aantal digitale schakelingen	5 St.
------------------------------	-------

#### Schakelingen

Type	Digitale schakeling
Schakelspanning high, min.	24 V
Schakelspanning low, max.	0 V
Spanningstype	DC

#### Digitale schakeling 1

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 1
Functie	Lichtkleur (groen) door aansturing van pin

#### Digitale schakeling 2

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 2
Functie	Lichtkleur (oranje) door aansturing van pin

#### Digitale schakeling 3

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 4
Functie	Lichtkleur (wit) door aansturing van pin

#### Digitale schakeling 4

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 5
Functie	Lichtkleur (blauw) door aansturing van pin

#### Digitale schakeling 5

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 6
Functie	Lichtkleur (rood) door aansturing van pin

### Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

#### Aansluiting 1

Functie	Lichtkleuren door pin-aansturing Signaal IN Spanningsvoorziening
---------	--

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

Schroefdraadmaat	M12
------------------	-----

Type	male
------	------

Materiaal	Metaal
-----------	--------

Aantal polen	8 -polig
--------------	----------

Codering	A-gecodeerd
----------	-------------

### Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Schroefdraadmaat	M30 x 1,5 mm
Afmeting (Ø x l)	50,6 mm x 259 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminium geanodiseerd
Materiaal lichtvlak	PolycarbonaatKunststof
Nettogewicht	350 g
Kleur behuizing	grijs
Type lichtmiddel	LED/24V
Bolkapmodule	5 stuks vorgeproduceerd
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Uitstraalhoek	360°
Volgorde van de modules (oplopend)	wit, blauw, groen, oranje, rood

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag	0 ... 50 °C

### Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsgraad	III
Goedkeuringen	UL

### Classificatie

ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042

# Maattekeningen

Alle maten in millimeter



## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Functie	Lichtkleuren door pin-aansturing Signaal IN Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

## Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	LED groen	wit
2	LED oranje	bruin
3	n.c.	groen
4	LED wit	Geel
5	LED blauw	grijs
6	LED rood	roze
7	GND	blauw
8	n.c.	Rood



## Toebehoren



### Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

## Muting - montagesystemen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50149111	TL305-AC.MB1	Signaalzuilelement	Bouwvorm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar

## Montage

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50149110	TL305-AC.EP.100	Signaalzuilelement	Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 35 mm Uitvoering: Verlengingsbuis Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar
	50149109	TL305-AC.MF.65	Signaalzuilelement	Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 98 mm Uitvoering: Montagevoet Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar

## Toebehoren

### Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.