

## 技术数据表

## 色标传感器

配件编号: 50148506

KRT3CW.L3S1/4T



### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件



## 技术参数

## 基础数据

系列	3C
----	----

## 专门设计

专门设计	定时功能 示教输入
------	--------------

## 光学数据

检测距离	14.5 mm ± 2 mm
射线走向	聚焦
光源	LED, 白色
传输信号波形	脉冲
LED 组	自由组 (根据 EN 62471)
光斑直径 [针对传感器距离]	1.5 mm x 4 mm [14.5 mm]
光斑定向	垂直
光斑几何形状类型	矩形
光束出口	正面
焦点	固定
波长	400 ... 750 nm

## 测量数据

重复性	0.02 mm
-----	---------

## 电气数据

保护电路	反极性保护 短路保护
------	---------------

## 性能数据

供电电压 $U_B$	12 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度	0 ... 15 %, 来自 $U_B$
开路电流	0 ... 25 mA

## 输入端

示教输入数	1 个
-------	-----

## 示教输入

电压类型	DC
开关电压	低: 2 V 或 无连接 高: ≥8V
延迟	10 ms
输入电阻	15,000 Ω

## 示教输入 1

功能	创建脉冲延长线 示教 键盘锁定
有效开关状态	高
示教过程	静态1-点

## 输出

数字开关量输出数	1 个
----------	-----

## 开关量输出

电压类型	DC
最大开关电流	100 mA
开关电压	低: ≤2V 高: ≥( $U_B$ -2V)

## 开关量输出1

开关元件	晶体管, PNP
开关原理	亮通

## 时序

开关频率	10,000 Hz
响应时间	0.05 ms
延时	300 ms
响应抖动	20 μs

## 连接

## 连接 1

功能	供电电源 信号输出 示教输入
类型	电缆
电缆长度	2,000 mm
导线数量	4 芯

## 机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	PC-ABS
镜头盖材料	塑料(PMMA)
净重	50 g
外壳颜色	红色
坚固类型	通过可选安装设备
材料兼容性	ECOLAB

## 操作和显示

显示类型	LED
LED数	2 个
操作控制	示教按钮
操作控制功能	切换轴调整 创建脉冲延长线 示教

## 环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 60 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C

## 认证

防护等级	IP 67 IP 69K
安全等级	III
认证	c UL US
应用标准	EN IEC 60947-5-2



## 电气连接

### 连接1

功能	供电电源
	信号输出
	示教输入
类型	电缆
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
导线数量	4 芯
核心截面	0.2 mm <sup>2</sup>

### 芯线颜色

### 芯线敷设

棕色	V+
白色	示教
蓝色	GND
黑色	OUT 1

## 操作和显示

LED 1 指示灯	LED 2 指示灯	说明
绿色, 长亮	关	准备就绪
绿色, 闪烁, 3 Hz	黄色, 闪烁, 3 Hz	示教启动
绿色, 闪烁, 15 Hz	黄色, 闪烁, 15 Hz	示教错误
绿色, 长亮	黄色, 长亮	已识别标记

## 产品型号描述

产品名称: KRT3C A.BCDD/EF-G

KRT3C	工作原理 KRT3C: 色标传感器
A	光类型 M: LED, 多色 W: 白光 L1: 激光等级 1
B	光斑定向 L: 纵向 Q: 横向
C	控制按钮 3: 通过按压按钮示教
DD	示教方式 S1: 静态 1 点式示教 S2: 静态 2 点式示教 D2: 静态 2 点式示教
E	控制输出端 / 功能 OUT 1/IN: 引脚 4 或者黑色芯线 2: NPN 晶体管输出端, 亮通 4: PNP 晶体管输出端, 亮通 6: Push-Pull (推挽) 控制输出端, PNP 亮通, NPN 暗通 L: IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)
F	控制输出端 / 功能 OUT 2/IN: 引脚 2 或者白色芯线 G: Push-Pull (推挽) 控制输出端, PNP 暗通, NPN 亮通 T: 通过电缆示教

## 产品型号描述

G	<p>电气连接</p> <p>取消：电缆，标准长度 2000 mm，4 芯</p> <p>M8：M8 圆连接器，4 针（插头）</p> <p>200-M12：电缆，长度 200mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头）</p> <p>200-M8：电缆，长度 200mm，带 M8 圆连接器，4 针，直形（插头）</p>
---	---

## 注意



所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)。

## 说明



遵守设备的使用规定！



本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。

只能由专业人员将本产品投入运行。

请仅根据正确用途使用本产品。



针对UL应用：




对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。

## 更多信息

- 两输出端输出电流的总和，环境温度 > 40 °C 时为 50 mA


## 配件

## 紧固系统 - 安装支架

	配件编号	名称	配件	说明
	50105546	BT 3B	安装设备	安装设备设计: L 型角度 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 刚性 材料: 金属

## 配件

## 紧固系统 - 固定杆

	配件编号	名称	配件	说明
	50117829	BTP 200M-D12	安装系统	安装设备设计: 防护罩 设备侧固定件: 适于12mm杆 装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 可夹紧, 可调节, 旋转, 360 材料: 金属
	50117255	BTU 200M-D12	安装系统	包含: 2 件螺栓 M3 x 16, 2 件垫片, 2 件螺栓 M3 x 20 安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于12mm杆, 板-金属座 装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M3 螺栓 安装设备类型: 可夹紧, 可调节, 旋转, 360 材料: 金属

## 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。