

## Folha de dados técnicos


### Cabo de conexão

N.º do art.: 50130861

KD U-M8-3W-V1-030

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Diagramas de conexão



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Aplicação | Resistente a produtos químicos |
|-----------|--------------------------------|

Dados elétricos

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Dados de desempenho |                 |
| Tensão de operação  | Máx. 60 V CA/CC |

Conexão

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexão 1             |                                                                                    |
| Tipo de conexão       | Conector redondo                                                                   |
| Tamanho da rosca      | M8                                                                                 |
| Tipo                  | female                                                                             |
| Material do corpo     | PUR                                                                                |
| Número de polos       | 3 polos                                                                            |
| Versão                | Angular                                                                            |
| Conector redondo, LED | Não                                                                                |
| Bloqueio              | União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Conexão 2       |                    |
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |

|                                          |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Características dos cabos                |                                                                          |
| Número de fios                           | 3 Unid.                                                                  |
| Seção transversal do fio                 | 0,25 mm²                                                                 |
| AWG                                      | 24                                                                       |
| Cor da bainha                            | Preto                                                                    |
| Blindado                                 | Não                                                                      |
| Sem silicone                             | Sim                                                                      |
| Versão do cabo                           | Cabo de conexão (aberto de um lado)                                      |
| Diâmetro do cabo (exterior)              | 4,4 mm                                                                   |
| Comprimento do cabo                      | 3.000 mm                                                                 |
| Material da bainha                       | PVC                                                                      |
| Isolamento do fio                        | PVC                                                                      |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não                                                                      |
| Características da bainha externa        | Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo, de fácil processamento mecânico |

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistência da bainha externa | Boa resistência química, a óleos e a gasolina, retardador de chamas em conformidade com a norma UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dados mecânicos

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Tamanho                                        | 9 mm                       |
| Peso líquido                                   | 88 g                       |
| Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Min. 10 x diâmetro do cabo |
| Raio de curvatura de instalação fixa, mín.     | Min. 5 x diâmetro do cabo  |

Operação e indicação

Dados do ambiente

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente em operação, instalação flexível | -5 ... 80 °C  |
| Temperatura ambiente em operação, instalação fixa     | -30 ... 80 °C |

Certificações

|                  |         |
|------------------|---------|
| Grau de proteção | IP 65   |
|                  | IP 67   |
| Certificações    | c UL US |

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27279218 |
| ECLASS 9.0                | 27060311 |
| ECLASS 10.0               | 27060311 |
| ECLASS 11.0               | 27060311 |
| ECLASS 12.0               | 27060311 |
| ECLASS 13.0               | 27060311 |
| ECLASS 14.0               | 27060311 |
| ECLASS 15.0               | 27060311 |
| ECLASS 16.0               | 27060311 |
| ETIM 5.0                  | EC001855 |
| ETIM 6.0                  | EC001855 |
| ETIM 7.0                  | EC001855 |
| ETIM 8.0                  | EC001855 |
| ETIM 9.0                  | EC001855 |
| ETIM 10.0                 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08              | 26121604 |


Conexão elétrica

Conexão 1

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexão       | Conector redondo                                                                   |
| Tamanho da rosca      | M8                                                                                 |
| Tipo                  | female                                                                             |
| Material do corpo     | PUR                                                                                |
| Número de polos       | 3 polos                                                                            |
| Versão                | Angular                                                                            |
| Conector redondo, LED | Não                                                                                |
| Bloqueio              | União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |

Conexão elétrica

| Pino | Cor do fio |
|------|------------|
| 1    | Marrom     |
| 3    | Azul       |
| 4    | Preto      |



Conexão 2

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
|-----------------|--------------------|

Diagramas de conexão

Esquema de fiação

