

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50144648

KSS ET-RJ45-A-RJ45-A-P7-005-R

## 目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

アプリケーション	油/潤滑油に耐えられる
インターフェースに適合	イーサネット

## 電気的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	60 V DC

## コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
丸形プラグ、LED	いいえ
モデル	軸方向
極数	4 -極
タイプ	オス
コネクタ 2	
コネクタの種類	RJ45コネクタ
タイプ	オス
極数	4 -極
モデル	軸方向
伝導特性	
心線数	4 個数
心線断面	0.34 mm <sup>2</sup>
AWG	22
シースの色	緑
シールド	はい
シリコン非含有	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 ( 外 )	6.7 mm
ケーブル長	500 mm
シースの素材	PUR
心線の絶縁	PP
スタートアップ速度	水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 2 m /s <sup>2</sup> の加速
ドラッグチェーン適応	はい
シースの特徴	フロン、カドミウム、シリコン、ハロゲンおよび鉛不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性。機械加工が容易
シースの強度	VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガンリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性
ねじれ有効性	± 180° / m ( 毎分20サイクルで最大百万サイクル )

## 機械の仕様

レンチサイズ	13 mm
曲げ半径 非固定、最小	1度に最低ケーブル直径の12倍
曲げ半径 固定、最小	1度に最低ケーブル直径の8倍

## 操作と表示

## 周囲データ

周囲温度、動作時、非固定	-10 ... 50 °C
周囲温度、動作時、固定設置	-40 ... 80 °C

## 認証

保護等級	IP 65
	IP 67
	IP20 (RJ45)

## 分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
丸形プラグ、LED	いいえ
モデル	軸方向
極数	4 -極
タイプ	オス

# 電氣的接続


## コネクタ 2

コネクタの種類

RJ45コネクタ

## 回線図

### 配線パターン



- |   |     |   |      |
|---|-----|---|------|
| a | TD+ | d | RD-  |
| b | TD- | e | シールド |
| c | RD+ |   |      |