

## 技術データシート

### 一方向-光電センサ レシーバ

製品番号: 50150368

LE33CI.XR1/LG-M8

#### 目次

- 仕様書
- 尺寸図
- 電気的接続
- 適したトランスマッタ
- 製品キー
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

# 仕様書

## 基本仕様

シリーズ	33C
動作原理	1方向原理
デバイス種類	レシーバ
アプリケーション	袋に梱包された製品の検出

## 光学的仕様

動作範囲	トランスマッタを参照
------	------------

## 電気的仕様

サプレッサ	極性逆付防止 短絡保護
-------	----------------

パフォーマンスデータ	
供給電圧 $U_B$	10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル	0 ... 15 %, $U_B$ から
無負荷電流	0 ... 20 mA

出力	
デジタルスイッチ出力数	2 個数

スイッチ出力	
種類	デジタルスイッチ出力
電圧の種類	DC
スイッチ電流、最大	100 mA
スイッチ電圧	低 : $\leq 2.5$ V 高 : $\geq (U_B - 2.5)$ V

スイッチ出力 1	
割り当て	コネクタ 1、ピン 4
スイッチエレメント	トランジスタ、プッシュプル
スイッチの動作原理	IO-リンク / ライトオン ( PNP ) / ダークオン ( NPN )

スイッチ出力 2	
割り当て	コネクタ 1、ピン 2
スイッチエレメント	トランジスタ、プッシュプル
スイッチの動作原理	ダークオン ( NPN ) / ライトオン ( PNP )

応答時間	
スイッチング周波数	100 Hz
応答時間	5 ms
スタンバイ遅延	300 ms

インターフェース	
種類	IO-リンク

IO-リンク	
COMモード	COM2
プロファイル	スマート センサプロファイル
最小サイクルタイム	COM2 = 2.3 ms
フレームタイプ	2.5
仕様	V1.1
デバイスID	6117
SIOモードサポート	はい

コネクタ	
コネクタ数	1 個数

## コネクタ 1

機能	信号入力 信号出力 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M8
タイプ	オス
素材	ステンレス
極数	4 - 極

## 機械的仕様

寸法 ( 幅 × 高さ × 長さ )	18.8 mm x 52.8 mm x 32.4 mm
筐体の素材	ステンレス
素材 コントローラ	プラスチック (POM Hostaform C9021、コポリマーTritan TX1001)、不透性
筐体の表面粗さ	$R_a \leq 0.8$ , ステンレス筐体用の典型的な値
筐体 ステンレス	AISI 316L、DIN X2CrNiMo17132、W-Nr.1.4404
レンズカバーの素材	耐傷インジウム保護コーティング付きプラスチック (PMMA+)
正味重量	120 g
筐体色	銀
取り付けの種類	筐体フィット
素材の適合性	CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey

## 操作と表示

コントローラ	270°ボテンショメータ
コントローラの機能	感度設定

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 60 °C, ( $70^{\circ}\text{C} \leq 15\text{min}$ )
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C

## 認証


保護等級	IP 67 IP 68 IP 69K
保護等級	III
認可	c UL US
適応基準	IEC 60947-5-2

## 仕様書

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ECLASS 13.0	27270901
ECLASS 14.0	27270901
ECLASS 15.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
ETIM 9.0	EC002716
ETIM 10.0	EC002716

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル




## 電氣的接続

コネクタ 1

機能	信号入力 信号出力 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M8
タイプ	オス
素材	ステンレス
極数	4 -極

## 電気的接続

ピン	ピン配列
1	V+
2	OUT 2
3	GND
4	IO-リンク / OUT 1



## 適したトランスマッタ

製品番号	名称	動作範囲 限界動作範囲	説明
	50150369 LS33CI.XR1/XX-M8	0 ... 180 m 0 ... 220 m	アプリケーション: 袋に梱包された製品の検出 限界動作範囲: 0 ... 220 m 光源: LED, 赤外線 供給電圧: DC コネクタ: 丸形プラグ, M8, ステンレス, 4-極 コントローラ: 270°ポテンショメータ
	50150367 LS33CI.XXR/XX-M8	0 ... 340 m 0 ... 400 m	アプリケーション: 袋に梱包された製品の検出 限界動作範囲: 0 ... 400 m 光源: LED, 赤外線 供給電圧: DC コネクタ: 丸形プラグ, M8, ステンレス, 4-極

## 製品キー

製品名 : AAA33C d EE.GGH/iJ-K

AAA33C	動作原理 LS33C: 一方向-光電センサ トランスマッタ LE33C: 一方向-光電センサ レシーバ PRK33C: 偏向フィルター付き反射式光ボックス HT33C: バックグラウンドフェードアウト付きの反射式光スイッチ DRT33C: 動的基準スキャナ
d	光のタイプ 省略:赤い光 I:赤外線
EE	光源 省略:LED PP: パワーPower PinPoint® LED L1:レーザークラス1
GG	装備 A:自動コリメーション原理(単一レンズ) D:リダイレクトされた物体の検出 X:拡張バリエーション XL:特別に長い光スポット TT:トラッキングありでの非常に透明な表面に対する自動コリメーション原理(単一レンズ) R:広い検出範囲 XXR:スーパー/パワートランスマッタ
H	検出範囲設定 1:ポテンショメータ270° 2:マルチターンポテンショメータ 3:ボタンでのティーチイン
i	切り替え出力/機能OUT 1/IN: Pin 4 または黒の心線 X:ピン 覆われていない 8:アクティベーション入力 (高い信号でアクティベーション) L: IO-リンクインターフェース (SIO-モード: PNP ライトオン、NPN ダークオン)

## 製品キー

J	切り替え出力/機能OUT 2/IN: Pin 2 または白の心線 T: ケーブルでのティーチイン G: プッシュプル(プッシュプル)切り替え出力、PNP暗く切り替え、NPN明るく切り替え X: ピン 覆われていない
---	--

K	電気的接続 M8 : M8丸形プラグコネクタ、4極 ( プラグ )
---	--------------------------------------

### 注意

	利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。
--	---

## 注意

	目的にかなったご利用にご注意ください！
	この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。 この製品は有資格者のみが操作できます。 使用目的に応じた製品をご使用してください。

## その他の情報

- 周囲温度、動作時: +70°C 短時間のみ (≤ 15分) 許容される
- IP 69K M8円形コネクタの内側ポール取付け時のみ
- 両方の出力の出力電流の合計100 mA

## アクセサリ

### コネクタ関連・コネクタユニット

製品番号	名称	製品	説明
	50144900	MD 798i-11-82/L5-2222	消費電流、最大: 11,000 mA インターフェース: IO-リンク, ModbusTCP, PROFINET, イーサネットIP, 自動プロトコル検出 コネクタ: 12 個数 センサのコネクタ: 8 個数 保護等級: IP 67, IP 65, IP 69K

## アクセサリ

### コネクタ関連・コネクタケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50106153	K-D M8A-4P-5m-FAB	接続回線
	50148347	KD U-M8-4A-T0-050 F+B	接続回線
	50130850	KD U-M8-4A-V1-050	接続回線
<p>アプリケーション: 清潔および湿った領域            コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 4 -極            丸形プラグ、LED: いいえ            コネクタ 2: オープン末端            シールド: いいえ            ケーブル長: 5,000 mm            シースの素材: PVC</p> <p>アプリケーション: 化学的条件, 清潔および湿った領域            コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, Aコード, 4 -極            丸形プラグ、LED: いいえ            コネクタ 2: オープン末端            シールド: いいえ            ケーブル長: 5,000 mm            シースの素材: TPE</p> <p>アプリケーション: 化学的条件            コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 4 -極            丸形プラグ、LED: いいえ            コネクタ 2: オープン末端            シールド: いいえ            ケーブル長: 5,000 mm            シースの素材: PVC</p>			

### 取り付け技術-その他

製品番号	名称	製品	説明
	50145361	BTU 053M.5F-D12-T	アセンブリシステム  取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: ネジ止め可 取り付け、デバイス側: 12mm丸ポール用 取り付け部の種類: 360°回転可、調整可 素材: ステンレス

#### 注意

利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。

