

技術データシート

据置型バーコードリーダー

製品番号: 50132850

BCL 600i OF 100 H



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ




CDRH



UK
CA

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電氣的接続

コネクタ 1

サービス

機能

サービスインターフェース

コネクタの種類

USB

プラグタイプ

USB 2.0 スタンダードA


ピン

ピン配列

1	+5 V DC
2	データ-
3	データ+
4	GND

ダイアグラム

読み取り領域カーブ 低密度



- z 読み取り領域高 [mm]
x 読み取り領域間隔 [mm]
- 1 モジュール = 0.3 mm : 600 mm・ 1050 mm (450 mm 被写界深度)
2 モジュール = 0.35 mm : 500 mm・ 1200 mm (700 mm 被写界深度)
3 モジュール = 0.5 mm : 450 mm・ 1450 mm (1000 mm 被写界深度)

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1 PWR	オフ	供給電圧なし
	緑、点滅	初期化
	緑、連続点灯	デバイス OK
	橙、点滅	サービスオペレーション
	橙、連続点灯	リセット
	赤、点滅	デバイス OK、注意をセット
	赤、連続点灯	デバイスエラー
2 NET	オフ	供給電圧なし
	緑、点滅	BUS初期化
	緑、連続点灯	バス動作 ok
	橙、点滅	サービスモード
	橙、連続点灯	リセット

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
2 NET	赤、点滅 赤、連続点灯	通信エラー ネットワークエラー

製品キー

製品名：BCL XXXX YYZ AAA B

BCL	動作原理 BCL:バーコードリーダ
XXXX	シリーズ/インターフェース(統合されたフィールドバス技術) 600i: RS 232/RS 422/ RS 485 (マルチネットマスター) 601i: RS 485 (マルチネットスレーブ) 604i: PROFIBUS DP 608i: Ethernet 648i: Profinet 658i: EtherNet/IP
YY	スキャン原理 S:ラインスキャナ(Single-Line) O:ガルバノミラースキャナ(Oscillating Mirror)
Z	オプティクス N:高密度(近い) M:媒体密度(中間距離) F:低密度(遠い) L:ロングレンジ(非常に遠い)
AAA	光線射出口 100：側面 102：前面に
BB	特別装備 H: ヒーティング付き

注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

注意

 目的に合ったご利用にご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

	製品番号	名称	製品	説明
	S981021	CS30-V-212	時間給	詳細: 検査レポート作成とコード品質の評価付きREA評価。 条件: 純正バーコードは発注主により用意されます。

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。