

技术数据表

对射型光电传感器发射装置

配件编号: 50144256

SET LS46CM12BTU305M25D12



图片可能不同

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示
- 合适的接收器
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件



套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	1	50142989	BTU 305M.25-D12	安装系统	专门设计: 内六角螺栓头 5 mm 安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 板-金属座, 适于12mm杆 装置侧固定件: 适用于 M4 螺栓, 螺旋式, 适用于 M3 螺栓 安装设备类型: 旋转 , 360, 可夹紧, 可调节 材料: 金属
	1	50127042	LS46C-M12	对射光电传感器 (发送)	检测范围极限: 0 ... 150 m 光源: LED, 红色 供电电压: DC 连接: 接头, M12, 塑料, 4 个引脚

技术参数

基础数据

系列	46C
工作原理	对射原理
设备类型	发射器
预装在	安装系统

专门设计

专门设计	物品套件
------	------

光学数据

检测距离	0.5 ... 120 m
检测距离	保证的检测范围
检测范围极限	0 ... 150 m
检测范围极限	典型检测范围
射线走向	发散
光源	LED, 红色
波长	630 nm
传输信号波形	脉冲
LED 组	自由组 (根据 EN 62471)

电气数据

保护电路	反极性保护
	暂态保护
	短路保护

性能数据

供电电压 U_B	10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度	0 ... 15 %, 来自 U_B
开路电流	0 ... 20 mA

时序

延时	300 ms
----	--------

连接1

功能	供电电源
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	PC-PBT
镜头盖材料	塑料(PMMA)
净重	60 g
外壳颜色	红色
紧固类型	通孔安装
	通过可选安装设备
材料兼容性	ECOLAB

操作和显示

显示类型	LED
LED数	2 个

环境数据

环境温度 , 工作	-40 ... 60 °C
环境温度 , 储藏	-40 ... 70 °C

认证


防护等级	IP 67
	IP 69K
安全等级	III
应用标准	IEC 60947-5-2

技术参数


税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ECLASS 13.0	27270901
ECLASS 14.0	27270901
ECLASS 15.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
ETIM 9.0	EC002716
ETIM 10.0	EC002716

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



尺寸图纸




电气连接

连接1

功能	供电电源
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

引脚 引脚分配

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	n.c.



操作和显示

LED 显示

1	绿色, 长亮
2	黄色, 长亮
3	黄色, 长亮

说明

准备就绪
发射束激活
发射束激活

合适的接收器

	配件编号	名称	配件	说明
	50144257	SET LE46C4PM12BTU30 5M25D12	对射型光电传感器接收装置	预装: 安装系统 专门设计: 物品套件 检测范围极限: 0 ... 150 m 供电电压: DC 数字开关量输出: 2 个 开关量输出1: 晶体管, PNP, 亮通 开关量输出2: 晶体管, PNP, 暗通 开关频率: 500 Hz 连接: 接头, M12, 塑料, 4 个引脚

产品型号描述

产品名称: AAA46C d EE-f.GG H/i J-K

AAA46C	功能原理 / 设计 HT46C: 带背景抑制的漫反射传感器 LS46C: 对射光电传感器 (发送) LE46C: 对射光电传感器 (接收) PRK46C: 带偏振滤光器的镜反射型光电传感器 RK46C: 镜反射型光电传感器
d	光类型 取消: 红光 I: 红外光
EE	光源 取消: LED L1: 激光等级 1 L2: 激光等级 2
f	预设范围的扫描范围 (可选) 取消: 检测范围按照数据表 xxxF: 预设范围的扫描范围 [mm]
GG	装备 已取消: 标准型 1: 电位计 270° 8: 激活输入 (通过高电平信号激活) 01: 带背景抑制的漫反射传感器 (HT): 在设置的检测范围 ≤ 450 mm (亮度: 6%, 黑色) 时, 超过 900 mm 的距离不会识别 HG 薄膜 (高增益薄膜) D: 去极化介质 E: 带背景抑制的漫反射传感器 (HT): 针对多尘环境优化 SL: 带背景抑制的漫反射传感器 (HT): 裂口隔膜 25 mm x 3 mm P: 对射型传感器接收器 (LE): 适合并行运行的边缘滤波器 L: 光带 XL: 超长光斑
H	检测范围调整 & 规格 带背景抑制的漫反射传感器 (HT) 上取消: 通过机械调节杆进行扫描范围调整 镜反射型光电传感器 (PRK) 上取消: 检测范围不可调 1: 镜反射型光电传感器 (PRK / RK): 通过调节旋钮调整灵敏度 3: 通过按压按钮示教 P2: 分辨率 2 mm
i	控制输出端 / 功能 OUT 1/IN: 引脚 4 或者黑色芯线 2: NPN 晶体管输出端, 亮通 N: NPN 晶体管输出端, 暗通 4: PNP 晶体管输出端, 亮通 P: PNP 晶体管输出端, 暗通 L: IO-Link G: Push-Pull (推挽) 控制输出端, PNP 暗通, NPN 亮通 6: Push-Pull (推挽) 控制输出端, PNP 亮通, NPN 暗通
J	控制输出端 / 功能 OUT 2/IN: 引脚 2 或者白色芯线 2: NPN 晶体管输出端, 亮通 N: NPN 晶体管输出端, 暗通 4: PNP 晶体管输出端, 亮通 P: PNP 晶体管输出端, 暗通 8: 激活输入 (通过高电平信号激活) 9: 停止输入 (通过高电平信号停止) W: 警告输出 X: 引脚未用 G: Push-Pull (推挽) 控制输出端, PNP 暗通, NPN 亮通 6: Push-Pull (推挽) 控制输出端, PNP 亮通, NPN 暗通

产品型号描述

K	电气连接 取消：电缆，标准长度 2000 mm，4 芯 200-M12：电缆，长度 200mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头） M12：M12 圆连接器，4 针（插头） 500-M12：电缆，长度 500mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头） 1000-M12：电缆，长度 1000mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头）
---	---

注意	
	所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com 。

说明

遵守设备的使用规定！	
	本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。 只能由专业人员将本产品投入运行。 请仅根据正确用途使用本产品。

针对UL应用：	
	对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。 These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)

更多信息

- 光源: 25°C环境温度时的平均使用寿命为100000小时

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130652	KD U-M12-4A-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50130690	KD U-M12-4W-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, L 型, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。