

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50137427

REF 6-S-20x40.P



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Technische gegevens

Basisgegevens

Toepassingsgebied	Pharma
-------------------	--------

Mechanische gegevens

Bouwvorm	rechthoekig
Richtingsonafhankelijk	Nee
Tripelrastermaat	0,3 mm
Montagemaat breedte	20 mm
Montagemaat hoogte	60 mm
Montagemaat dikte	6 mm
Reflectievlak hoogte	38 mm
Reflectievlak breedte	16 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PET
Structuur actief vlak	Microtriple
Nettogewicht	6 g
Type bevestiging	schroefbaar
Materiaalverdraagzaamheid	ECOLAB

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

