

Technisch gegevensblad

Veiligheidssensorset zender

Art.-nr.: 66900101

MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Geschikte ontvangers
- Toebehoren



Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	66502501	MLD500-XT2L/A	Meerstraalsveiligheidsfo- tocel zender	Speciale uitvoering: Geïntegreerde laser uitrichthulp Reikwijdte: 20 ... 70 m Aantal stralen: 2 St. Straalafstand: 500 mm Type interface: AS-interface Safety at Work Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig

Technische gegevens

Basisgegevens	
Serie	MLD-UDC
Apparaattype	Zender
Speciale uitvoering	
Speciale uitvoering	Geïntegreerde laser uitrichthulp
Functies	
geïntegreerde laser uitrichthulp	Ja
geïntegreerde status-signaallamp	Nee
Karakteristieke waarden	
Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Gebruiksduur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	4, EN ISO 13849
Gegevens beveiligde zone	
Reikwijdte	20 ... 70 m
Optische gegevens	
Aantal stralen	2 St.
Straalafstand	500 mm
Elektrische gegevens	
Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U _B	26,5 ... 31,6 V
Stroomopname via AS-i kring	50 mA

Interface	
Type	AS-interface Safety at Work
AS-i	
Functie	Proces
AS-i profiel	S-7.B.1
Slave-adres	1..31 programmeerbaar, default=0
Cyclustijd volgens AS-i-specificatie	max. 5 ms ms
Mechanische gegevens	
met montagezuil	Ja
Kolomhoogte zonder voet	1.000 mm
Certificeringen	
Goedkeuringen	AS-i
Classificatie	
Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

Geschikte ontvangers

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	66900102	MLD510-XR2L/A- UDC-1000-S2	Veiligheidssensorset ontvanger	Speciale uitvoering: Reflectie-element voor laser uitrichthulp Straalafstand: 500 mm

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.