

Teknik veri sayfası

Akustik sensörü

Ürün no.: 50130517

EMS-V1-Q94-A32



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	EMS
Sinyal verme türü	akustik

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	24 V, AC/DC, 10 %
Akım tüketimi, maks.	120 mA

Bağlantı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Terminal

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ebatlar (G x Y x U)	94 mm x 94 mm x 92,5 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	300 g
Gövde rengi	Kırmızı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	vidalanabilir

Kumanda ve gösterge

Kumanda elemanları	270° potansiyometre DIP anahtarı
Kumanda elemanının işlevi	Ses şiddeti ayarı Ton türü seçimi

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 60 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 66
Sertifikasyonlar	c UL US

Akustik veriler

Ses türü	Ek ton
Ses frekansı	150-2900 Hz
Ses basıncı	108 dB
Ton sayısı	32

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371214
eCl@ss 8.0	27371214
eCl@ss 9.0	27371214
eCl@ss 10.0	27371214
eCl@ss 11.0	27371214
ETIM 5.0	EC001026
ETIM 6.0	EC001026
ETIM 7.0	EC001026

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi Ton türü seçimi
Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Vidalı terminal

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir güvenlik sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



UL uygulamalarında:



- UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

Aksesuarlar

Montaj tekniği - diğer

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130523	ACC-KT1	Montaj ünitesi	İşlevler: çok sesli sirenleri (EMS) ve lambaları (FBA) bağlamak için

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.