

技術データシート

セーフティセンサ 受光器 セット

製品番号: 426539

MLD530-R2LM-UDC-900-S2



写真と異なる場合があります

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 適したトランスミッタ
- アクセサリ



セットは以下で構成されています

	数量	製品番号	名称	製品	説明
	1	66565100	MLD530-R2LM	マルチビーム-セーフティ ライトバリア レシーバ	特別モデル: 一体型ミューティングインジケータ, レーザーアライメントアシスト用反射ユニット, 一体型ステータスインジケータ ビーム本数: 2 個数 ビーム間隔: 500 mm 応答時間: 50 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 8 -極
	1	549855	UDC-900-S2	デバイスタワー	機能: ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保護, 調整可, 3方向 脚なしのタワー高: 840 mm

仕様書

基本仕様

シリーズ	MLD-UDC
デバイス種類	レシーバ

特別モデル

特別モデル	レーザーアライメントアシスト用反射ユニット 一体型ミューティングインジケータ
-------	---

機能

機能	シーケンス制御2センサミューティング スタート/リスタート・ インターロック (RES) セーフティコントロー(EDM)、選択可 ミューティングイネーブル機能 ミューティングタイムアウトの延長 時間制御2センサミューティング 第2ミューティング信号の代替接続 部分ミューティング 配線付き設定
レーザーアライメントアシスト用反射ユニット	はい
一体型ミューティングインジケータ	はい
一体型ステータスインジケータ	はい

パラメータ

タイプ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFD _D	6.6E-09 毎時
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリ	4, EN ISO 13849

光学的仕様

ビーム本数	2 個数
ビーム間隔	500 mm

機械の仕様

正味重量	5,525 g
デバイスタワーに	はい
脚なしのタワー高	900 mm

認証

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 11.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ECLASS 16.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832
UNSPSC 26.08	32151804

適したトランスミッタ

	製品番号	名称	製品	説明
	426303	MLD500-T2L-UDC-900-S2	セーフティセンサ 受光器 セット	特別モデル: 一体型レーザーアライメントアシスト 検出範囲: 0.5 ... 50 m ビーム本数: 2 個数 ビーム間隔: 500 mm

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
 	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	接続回線	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 8 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。