# 기술 데이터 시트
# 근접 센서
## 품목 번호: 50151288
## IS 218MM.2/4NO-20N



그림과 차이가 날 수 있습니다

**내용**


- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리

# 기술 데이터

## 기본 데이터

| | |
|---|---|
| 시리즈 | 218 |
| 전형적인 제한 감지 범위 $S_n$ | 20 mm |
| $S_a$ 감지 범위 | 0 ... 16.2 mm |

## 특성변수

| | |
|---|---|
| MTTF | 850 년 |

## 전기 데이터

| | |
|---|---|
| 보호 회로 | 극점 보호 |
| | 단락 방지 |

### 성능 데이터

| | |
|---|---|
| 공급전압 점검 $U_B$ | 10 ... 36 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 10 %, $U_B$에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 15 mA |
| 반복 정밀도, 최대(%/$S_r$) | 10 %, ≥ |

### 출력

| | |
|---|---|
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |

#### 스위칭 출력

| | |
|---|---|
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 200 mA |
| 잔여 전류, 최대 | ≤ 0.05mA |
| 전압 강하 | 200 mA에서 2.5 V 이하 |

##### 스위칭 출력 1

| | |
|---|---|
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) |

## 시간 응답

| | |
|---|---|
| 스위칭 주파수 | 700 Hz |

## 연결

| | |
|---|---|
| 연결 | 1 개수 |

### 연결 1

| | |
|---|---|
| 기능 | 전원 공급 |
| | 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 나사 섹션당 조임 토크 | 측정면까지 거리: 0~9 mm = 15 Nm |
| | 측정면까지 거리: > 9 mm = 25 Nm |
| 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 케이블 색상 | 회색 |
| 와이어 개수 | 3 선 |
| 와이어 단면 | 0.25 mm² |

## 기술 데이터

| | |
|---|---|
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 18 mm x 83 mm |
| 나사 크기 | M18 x 1 mm |
| 장착 방식 | 나란히 있지 않음 |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 니켈 코팅된 황동 |
| 활성면 재료 | 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT) |
| 순중량 | 31.8 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| | 적색, RAL 3000 |
| 고정 방식 | 마운팅 스레드 |
| | 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 표준 측정판 | 60 x 60mm², Fe360 |

## 조작 및 표시

| | |
|---|---|
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 4 개수 |

## 환경 데이터

| | |
|---|---|
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |

## 인증

| | |
|---|---|
| 보호 등급 | IP 67 |
| 보호 등급 | II |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | IEC 61000-4-2 |
| | IEC 61000-4-3 |
| | IEC 61000-4-4 |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |

## 보정 계수


| | |
|---|---|
| 알루미늄 | 0.5 |
| 스테인리스 | 0.8 |
| 구리 | 0.3 |
| 황동 | 0.5 |
| 강철 Fe360 | 1 |

## 분류

| | |
|---|---|
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |

# 치수 도면

전체 치수 정보(mm)




A 활성면
B 황색 LED

# 전기 연결


## 연결 1

| | |
|---|---|
| **기능** | 전원 공급 |
| | 출력 신호 |
| **연결부 종류** | 케이블 |
| **케이블 길이** | 2,000 mm |
| **덮개 재료** | PVC |
| **케이블 색상** | 회색 |
| **와이어 개수** | 3 선 |
| **와이어 단면** | 0.25 mm² |


| **와이어 색상** | **와이어 배치** |
|---|---|
| **갈색** | V+ |
| **청색** | GND |
| **흑색** | OUT |

# 다이어그램

## 브래킷 비매입형 장착




$S_n$ [mm] 20
D1 [mm] 40
D2 [mm] 54
D3 [mm] 36




# 조작 및 표시

| LED | 디스플레이 | 의미 |
|---|---|---|
| 1 | 황색, 연속 점등 | 스위칭 출력부/스위칭 상태 |

# 제품 키워드

제품 명칭: **ISX YYY ZZ/AAA.BB-CCC-DDD-DDD**

| | |
|---|---|
| **ISX** | **작동 원리 / 설계**<br>IS: 근접 센서, 표준 디자인<br>ISS: 근접 센서, 짧은 디자인 |
| **YYY** | **시리즈**<br>203: Ø 3mm 시리즈<br>204: Ø 4mm 시리즈<br>205: M5 x 0.5 수나사가 있는 시리즈<br>206: Ø 6.5mm 시리즈<br>208: M8 x 1 수나사가 있는 시리즈<br>212: M12 x 1 수나사가 있는 시리즈<br>218: M18 x 1 수나사가 있는 시리즈<br>230: M30 x 1.5 수나사가 있는 시리즈<br>240: 사각형 시리즈<br>244: 사각형 시리즈<br>255: 단면적이 5 x 5mm²인 시리즈<br>288: 단면적이 8 x 8mm²인 시리즈 |
| **ZZ** | **하우징 / 나사**<br>MM: 금속 하우징(활성면: 플라스틱) / 미터 나사<br>FM: 순금속 하우징(활성면: 스테인리스 AISI 316L) / 미터 나사<br>MP: 금속 하우징(활성면: 플라스틱)/매끈(나사 제외)<br>.2: 새 버전 |
| **AAA** | **출력 전류 / 공급**<br>4NO: PNP 트랜지스터, 상시 개방 접점(NO)<br>4NC: PNP 트랜지스터, 상시 폐쇄 접점(NC)<br>2NO: NPN 트랜지스터, 상시 개방 접점(NO)<br>2NC: NPN 트랜지스터, 상시 폐쇄 접점(NC)<br>1NO: 릴레이, 상시 개방 접점(NO) / AC/DC<br>1NC: 릴레이, 상시 폐쇄 접점(NC) / AC/DC<br>44: 2 PNP 트랜지스터 스위칭 출력, Dark/Light(NO + NC)<br>22: 2 NPN 트랜지스터 스위칭 출력, Dark/Light(NO + NC)<br>L: IO-Link 인터페이스<br>X: 핀 할당되지 않음 |

# 제품 키워드

| | |
|---|---|
| **BB** | **추가 장비**<br>해당 사항 없음: 추가 장비 없음<br>5F: 식료품 버전<br>5: 하우징 재료 V2A(1.4305, AISI 303) |
| **CCC** | **측정 범위 / 장착 방식**<br>1E0: 일반적인 스캔 최대 범위 1.0mm / 매입 설치식<br>1E5: 일반적인 스캔 최대 범위 1.5mm / 매입 설치식<br>2E0: 일반적인 스캔 최대 범위 2.0mm / 매입 설치식<br>3E0: 일반적인 스캔 최대 범위 3.0mm / 매입 설치식<br>4E0: 일반적인 스캔 최대 범위 4.0mm / 매입 설치식<br>5E0: 일반적인 스캔 최대 범위 5.0mm / 매입 설치식<br>6E0: 일반적인 스캔 최대 범위 6.0mm / 매입 설치식<br>8E0: 일반적인 스캔 최대 범위 8.0mm / 매입 설치식<br>10E: 일반적인 스캔 최대 범위 10.0mm / 매입 설치식<br>12E: 일반적인 스캔 최대 범위 12.0mm / 매입 설치식<br>15E: 일반적인 스캔 최대 범위 15.0mm / 매입 설치식<br>20E: 일반적인 스캔 최대 범위 20.0mm / 매입 설치식<br>22E: 일반적인 스캔 최대 범위 22.0mm / 매입 설치식<br>2N5: 일반적인 스캔 최대 범위 2.5mm / 비매입 설치식<br>4N0: 일반적인 스캔 최대 범위 4.0mm / 비매입 설치식<br>8N0: 일반적인 스캔 최대 범위 8.0mm / 비매입 설치식<br>10N: 일반적인 스캔 최대 범위 10.0mm / 비매입 설치식<br>12N: 일반적인 스캔 최대 범위 12.0mm / 비매입 설치식<br>14N: 일반적인 스캔 최대 범위 14.0mm / 비매입 설치식<br>15N: 일반적인 스캔 최대 범위 15.0mm / 비매입 설치식<br>20N: 일반적인 스캔 최대 범위 20.0mm / 비매입 설치식<br>22N: 일반적인 스캔 최대 범위 22.0mm / 비매입 설치식<br>25N: 일반적인 스캔 최대 범위 25.0mm / 비매입 설치식<br>40N: 일반적인 스캔 최대 범위 40.0mm / 비매입 설치식 |
| **DDD** | **전기 연결**<br>해당 사항 없음: 케이블, 표준 길이 2,000mm<br>S12: M12 원형 커넥터, 4핀, 축방향<br>200-S12: 케이블, 길이 200mm, M12 원형 커넥터 포함, 4핀, 축방향<br>200-S8.3: 케이블, 길이 200mm, M8 원형 커넥터 포함, 3핀, 축방향<br>S8.3: M8 원형 커넥터, 3핀, 축방향<br>005-S8.3: 케이블, 길이 500mm, M8 원형 커넥터 포함, 3핀, 축방향<br>050: 케이블, 기본 길이 5,000mm, 3선 |

**참고**

- 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 www.leuze.com을 참조하십시오.

# 참고

**용도에 맞게 사용해야 합니다!**

- 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

**UL 어플리케이션에서:**

- UL 어플리케이션에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.

# 액세서리

## 고정 기술 - 기타

| | 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
|  | 50111501 | MC 018K | 클램프 피스 | 직경, 내부: 18 mm<br>고정 부품 버전: 클램핑 홀더<br>마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 클램핑 가능<br>고정 부품 종류: 고정형<br>재료: 플라스틱 |

| 참고 |
|---|
| 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |